



„Philips“
garsiakalbių sistema



DS700



Sukurtas pasiimti kartu

Sužavėti garsų

Šis kišeninio dydžio garsiakalbis, puikiai tinkantis „iPod Nano“, suteikia galimybę mėgautis sodraus ir galingo garso muzika, kad ir kur būtumėte – didžiausias malonumas suteikiamas be jokių trikdžių.

Maitinamas kintamąja srove arba akumuliatoriumi, galite klausytis muzikos iš visų „iPod“ / „iPhone“, įskaitant „iPod Nano“.

Labai aiškus garsas

- DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
- Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Nepaprastai kompaktiškas ir lengvai nešiojamas

- Plono ir mažo dizaino derančio bet kokioje erdvėje ir prie bet kokio gyvenimo stiliaus
- Sukurtas „iPod nano“

Modernus universalumas

- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur
- AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui

PHILIPS

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod mini“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod“ (5-oji karta)

Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas, „iPhone“ įkrovimas

Garsas

- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn / žemyn
- Išvesties galia (RMS): 4W



Garsiakalbiai

- Neodimio magnetinė sistema

Prijungimo galimybė

- Aux įvestis

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz, baterija
- Baterijos tipas: AA / LR6 šarminės
- Maitinimo elementų skaičius: 4
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 304 x 90 x 100 mm
- Gaminio matmenys (P x A x G): 230 x 50 x 65
- Gaminio svoris: 0,32 kg
- Svoris su pakuote: 0,61 kg

Ypatybės

AUX įvestis lengvam sujungimui

AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui

Baterija arba AC energija

Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur

Sukurta „iPod nano“

Sukurta „iPod nano“

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle



Išmaniai sukurta, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinama su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas (DBB)



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolat galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Plono ir mažo dizaino

Plono ir mažo dizaino derančio bet kokioje erdvėje ir prie bet kokio gyvenimo stiliaus



Išleidimo data 2013-05-10

Versija: 4.0.9

12 NC: 8670 000 74881
EAN: 87 12581 59636 1

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com