




Philips
dokkimisega kõlar

iPodi/iPhone'i jaoks
Aku- või vooluvõrgutoitega



DS7510



Kaasavõtmiseks loodud

Helist haaratud

Kompaktsel ja lihtsalt kaasaskantaval muusikamängijal ei jää kindlasti võimsusest puudu. Reisimiseks loodud seade esitab teie iPhone'ist või iPodist üllatavalt võimsat heli, et saaksite nautida suurepärast muusikat kõikjal, kuhu satute.

Jalustrabav heli

- Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks
- DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Kaasavõtmiseks loodud

- Elegantne, õhuke ja kompaktne disain mahub igasugusesse kotti

Tõeliselt kaasaskantav ja mitmekülgne

- Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: iPodi laadimine, iPhone'i laadimine

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, Tehnoloogia wOOx
- Helisüsteem: Stereo



- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine
- Väljundvõimsus (RMS): 10 W

Kõlarid

- Neodüümmagnetkõlarid

Ühenduvus

- Aux-sisend

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter
- Kaablid: 3,5 mm AUX-sisend

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, Aku
- Aku tüüp: AA / LR6 leelispatari
- Patareide arv: 4
- Aku tööaeg: 8 h

Esiletõstetud

Tehnoloogia wOOx



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Dünaamiline bassivõimendi (DBB)



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

DockStudio rakendus App Store'is



Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välimuse stiile ja funktsioone.



Väljalaske kuupäev
2014-03-18

Version: 6.0.2

12 NC: 8670 000 74876
EAN: 87 12581 59631 6

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com