




Philips  
zvučnik s priključnom  
stanicom

za iPod/iPhone

Napajanje na bateriju ili izmj.  
struju



DS7510



## Dizajniran da putuje s vama

### Opsesija zvukom

Iako je kompaktan te omogućava iznimnu prenosivost, ovaj reproduktor ne spada u laku kategoriju kada su u pitanju radne značajke. Dizajniran za putovanja, na vaš iPhone/iPod donosi iznenađujuće moćan zvuk i omogućava uživanje u sjajnoj glazbi kamo god krenuli.

#### Zvuk koji će vas oduševiti

- wOOx tehnologija za bogat i precizan bas bez izobličenja
- DBB za očuvanje niskih tonova za dubok bas pri bilo kojoj razini glasnoće
- Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

#### Napravljen za putovanja

- Elegantan, tanak i kompaktan dizajn koji će stati u bilo koju aktovku

#### Istinski prijenosan i višenamjenski

- Napajanje na bateriju ili izmjeničnu struju za uživanje u glazbi bilo gdje
- Bilo koji iPod/iPhone možete priključiti s navlakom
- AUX ulaz za lako povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem
- Besplatna aplikacija DockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke

# PHILIPS

Zvučnik s priključnom stanicom  
za iPod/iPhone Napajanje na bateriju ili izmj. struju

## Specifikacije

### Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 2. generacije, kapaciteta 8/16/32 GB, iPod sa zaslonom u boji, iPod 5. generacije

### Audio reprodukcija

- Reprodukcija u stanici za punjenje: Punjenje uređaja iPod, Punjenje uređaja iPhone

### Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Dinamičko pojačanje basova, wOOx tehnologija

- Sustav zvuka: Stereo
- Regulator glasnoće: Regulacija glasnoće - gore/dolje
- Izlazna snaga (RMS): 10 W

### Zvučnici

- Sustav neodimjskih magneta

### Mogućnost povezivanja

- AUX ulaz

### Dodatna oprema

- AC/DC adapter
- Kabeli: AUX ulaz od 3,5 mm

### Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz, Baterija
- Vrsta baterije: AA / LR6 alkalna
- Broj baterija: 4
- Vrijeme rada s baterijom: 8 h



DS7510/12

## Istaknute značajke

### wOOx tehnologija



wOOx tehnologija je revolucionarni koncept zvučnika koji vam omogućava da čujete i osjetite fantastičan duboki bas, bogatiji od svih ostalih koje nude audio sustavi. Poseban izlazni stupanj zvučnika koji radi paralelno s tzv. wOOx bass radiatorom, te precizno usklađivanje između glavnog i visokotonskog zvučnika omogućavaju blagi prijelaz od niskih i srednjih frekvencija prema visokima. Dvostruka amortizacija i simetrična obostrana konstrukcija daju dubok i precizan bas bez primjetnog izobličenja. wOOx tehnologija koristi cijeli prostor zvučne kutije i pruža izuzetno dubok i dinamičan bas i time istinski produbljuje glazbeni učinak.

### Dinamičko pojačanje basova (DBB)



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

### Aplikacija DockStudio u trgovini App Store



Besplatna aplikacija obogaćuje zvučnik s priključnom stanicom mnoštvom privlačnih značajki. Možete pratiti vremensku prognozu, saznati koliko je sati pa čak i postavljati omiljene slike kao pozadinske slike. Osim toga, DockStudio vam omogućava slušanje tisuća internetskih radijskih stanica diljem svijeta. U pripremi su i ažuriranja stilova presvlaka i novih funkcija.



Datum izdavanja  
2014-03-19

Versija: 6.0.2

12 NC: 8670 000 74876  
EAN: 87 12581 59631 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)