




Philips
dokkimisega kõlar

iPode/iPhone'i jaoks
Laetav aku



DS7550



Hea kaaslane maailma avastamisel

selle dokkimiskõlariga

Philipsi kompaktne muusikamängija DS7550/12, mida on eriti mugav kaasas kanda, ei tee helikvaliteedi arvelt mingeid järeleandmisi. Reisimiseks mõeldud seadmel on pika kestvusega aku, vastupidav alumiiniumist viimistlus ja kandekott.

Jalustrabav heli

- Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks
- DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Kaasavõtmiseks loodud

- Elegantne, õhuke ja kompaktne disain mahub igasugusesse kotti
- Vastupidav alumiiniumviimistlus ja katteümbris täieliku kaitse tagamiseks

Tõeliselt kaasaskantav ja mitmekülgne

- Sisesehitatud laetav Li-ioonaku kauakestvaks muusikakuulamiseks
- Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
- Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks



PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, iPod classic, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

iPod/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: DockStudio
- Tasuta allaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPhone OS 3.0
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Heliseaded: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto
- Aku olek: Kõlari aku olek

Ühenduvus

- Aux-sisend



Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine

Kõlarid

- Neodüümmagnetkõlarid

Tarvikud

- Kaablid: 3,5 mm AUX-sisend

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, Aku
- Aku tüüp: Sisesehitatud aku
- Aku tööaeg: 8 h

Mõõtmed

- Peamise pakendi kaal: 2,3 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 310 x 110 x 40
- Kaal (koos pakendiga): 1,04 kg
- Peaseadme pakendi mõõtmed: 175 x 162 x 440
- Peamise pakendi kogus: 2
- Kaal: 0,76 kg

Esiletõstetud

Tehnoloogia wOOx



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Dünaamiline bassivõimendi (DBB)



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

