




Philips  
telakointikaiutin

**Lightning-liitäntä**  
iPodille/iPhonelle  
10 W, ladattava akku



DS7580

## Suunniteltu mukaan otettavaksi

DS7580-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitäntään ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Pienikokoinen, mutta tehokas kaiutin on ihanteellinen matkalla. Mukana on ladattava akku ja kantopussi.

### Häikäisevää äänentoistoa

- wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi
- DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
- Kokonaislähtöteho 10 W RMS

### Erittäin monipuolinen

- Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitäntällä

### Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Sisäinen ladattava litiumioniakku pitkään musiikkitoistoon
- Mukana kantopussi

### Todella kannettava ja monipuolinen

- Tyylikäs ja kompakti, mahtuu jokaiseen salkkuun
- Äänitulosliitäntällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Toista ja lataa Lightning-liitännällä



Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

### wOOx-tekniikka



wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tunteet ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopuinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

### DBB (Dynamic Bass Boost) -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

## Tekniset tiedot

### iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5

### iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

### Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

### Kaiuttimet

- Neodyymi-magneettijärjestelmä: KYLLÄ

### Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

### Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Akkutyyppi: Litiumioni (kiinteä)
- Käyttöaika akkuvirralla: jopa 8 tuntia

### Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 381 x 44 x 107 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 405 x 82 x 150 mm
- Tuotteen paino: 0,58 kg
- Paino pakattuna: 1,16 kg



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 4.0.5

12 NC: 8670 000 96316  
EAN: 08 71258 16626 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)