


## Philips Fidelio kõlar

DS7600



Disainitud reisimiseks



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

## DISAINITUD REISIMISEKS

### Heli kinnisidee

Kompaktne ja kergelt kaasaskantav, see Fidelio ei kuulu kergekaalu, kui asi puudutab sooritust. See seade on disainitud reisimiseks ning suudab muuta Teie iPodist/iPhone'ist pärit muusika üllatavalt võimsaks - lastes Teil nautida suurepärase muusikat ükskõik kus Te ka ei viibi.

### Jalusrabav heli

- wOOx tehnoloogia rikkaliku, kuid täpse ning ilma moonutuseta bassihelide jaoks
- DBB säilitamiseks madalaid toone sügavate bassihelide tekitamiseks iga helivaljude juures
- Kaitsev tehnoloogia blokeerimaks mobiiltelefonid interferentsi

### Mõeldud Teiega koos reisima

- Elegantne, õhuke ja kompaktne, et mahuks ära igasse kohvrissi.

### Tõeliselt mitmekülgne ja kaasaskantav

- Põrutuskindel, et tagada ohutu transportimine
- Patarei või vooluvõrku ühendamise võimalus, et tagada muusika nautimine kõikjal
- Ühendage ükskõik milline iPod/iPhone, isegi koos selle ümbrisega
- AUX-in kerge ühendamise jaoks peaaegu iga elektroonikaseadmega
- Spetsiaalne rakendus on saadaval App Store'is (rakenduste poes) rohkemate funktsioonide jaoks

## PARIMAD OMADUSED

### wOOx tehnoloogia



wOOx tehnoloogia on revolutsiooniline kõlarite tööpõhimõte, mis võimaldab Teil kuulata ja tunda tõeliselt sügavat bassi, mis on rikkalikum kui mistahes teise helisüsteemi puhul. Spetsiaalsed kõlarite draiverid töötavad ideaalses kooskõlas wOOx bassitekitajaga ning täpne seadistus põhivraiveri ja kõlari vahel tagab sujuva ülekande nii madalatel kui kõrgetel helisagedustel. Kahekordne vedrustus ja täiesti sümmeetriline "võileiva" konstruktsioon tagavad madala ja täpse bassiheli ilma märgatava moonutuseta. wOOx toodab eranditult sügavat ja dünaamilist bassi, kasutades selleks kogu kõlarikasti mahtu, et tõeliselt võimendada muusika mõju.

### Dünaamiline Bassi Võimendi (DBB)



DBB suurendab Teie muusika nautimist äärmuseni, võimendades bassi kõikide helitugevuse astmete juures. Madalatel kõrgetele - kõigest nupuvajutusega! Bassisageduse alumine osa sumbub tavaliselt, kui helitugevus on liiga nõrk. Selle vältimiseks saab sisse lülitada dünaamilise bassivõimendi, mis võimendab bassi nii, et Te saate nautida terviklikku heli isegi siis, kui Te keerate helitugevuse nõrgaks.

## PARIMAD OMADUSED

### Ühendage iPod/iPhone koos selle ümbrisega



Nutikalt disainitud vedruga ühendusport ühildub vabalt kõikide iPod'ide ja iPhone'idega kasutamata spetsiaalset adapterit. Lisaks sellele töötab see ka siis, kui iPhone'i/iPod'il on ümber kaitsev ümbris - lihtsalt ühendage oma iPod või iPhone sellisena nagu see on. Nüüd Te saate oma muusikat tõeliselt nautida.

### Spetsiaalne rakendus App Store'is



Üks lihtne rakendus, milles on laialdaselt lahendatud omadusi, mis võimaldavad Teil sirvida kergelt ning esitada muusikakollektsioone, hallata kõlarite akustilisi seadistusi ja kontrollida kõlari aku seisukorda oma iPhone'ist/iPod'ist. Sellel on ka kellafunktsioon koos mitmete erinevate muusikaliste ja loodushelidega, mida saab valida äratuskella heliks. Te saate seadistada oma kõlari nii, et see äratab Teid üles mängides Teie lemmikmuusikat ning samal ajal ühendatud iPhone/iPod kuvab Teie lemmikpilti. See tasuta rakendus on loodud eksklusiivselt kasutamiseks Fidelio kõlariga ja iPhone/iPod Touch'iga.

### Põrutuskindel

See kaasaskantav Fidelio on ehitatud muretuks kasutamiseks. Tipptasemel inseneride töö tulemusena on kõlar innovaatiliselt konstrueeritud ülima põrutuskindluse ja struktuurse jäikuse saavutamiseks. Kuna see on ehitatud üle elama kuni kahemeetriseid kukkumisi ja kuni 100 kg survet, tähendab kõlari ainulaadne vastupidavus, et Te saate seda realselt võtta kaasa kuhu iganes Te ka ei läheks, teades, et see elab transpordi turvaliselt üle ning on kohe valmis tõestama Fidelio võludusi.

## TEHNILISED ANDMED

### iPhone ühilduvus:

- Ühildub: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### iPodi ühilduvus:

- Ühildub: iPod, iPod mini, värvilise ekraaniga iPod, iPod classic, iPod nano 1. generatsioon, iPod nano 2. generatsioon, iPod nano 3. generatsioon, iPod Touch, iPod nano 4. generatsioon, iPod Touch 2. generatsioon, iPod nano 5. generatsioon, iPod Touch 2. generatsioon 8/16/32 GB, iPod 5. generatsioon, iPod nano 6. generatsioon

### iPhone/iPod rakendus:

- Rakenduse nimi: Fidelio
- Tasuta allalaadimise võimalus App Store'is.
- Ühilduvus: Fidelio kõlar, iPhone OS 4.0.
- Taasesitavus: Albumi/loo navigatsioon, taasesitamise juhtnupud.
- Heli seadistused: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic.
- Kell: analoog- ja digitaalkell.
- Äratus: Erinevad alarmid, unetaimer, muusikaga äratamine, loodushelidega äratamine, fotodega äratamine.
- Aku seisukord: kõlari aku seisukord
- 7000 interneti raadiojaama
- Ülemaailme ilmateade

### Ühendused

- Aux in

### Muusika esitus

- Saab samaaegselt iPhone'i/iPod'i laadida.

### Heli

- Väljundi võimsus (RMS): 10W
- Heli täiustus: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: stereo
- Helitugevuse seadistamine: helitugevuse nupp kõvemaks/nõrgemaks

### Kõlarid

- Neodüüm magnetsüsteem

### Lisaseadmed

- Kaabel: 3.5mm AUX-in

### Vool

- Vooluallikas: 100-240V alalisvool, 50/60 Hz, patarei
- Aku tüüp: sisseehitatud aku
- Akuga töötamise aeg: 8 tundi

### Mõõtmed

- Põhikõlari kaal: 2,3 kg
- Toote mõõtmed (L x S x L): 310 x 110 x 40
- Kaal koos pakendiga: 1,04 kg
- Põhikõlari mõõtmed: 175 x 162 x 440 mm
- Kastide arv: 2
- Kaal: 0,76 kg



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad ilma etteatamata muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omandid.