



Philips
dokkimisega kõlar

iPodi/iPhone'i jaoks
Aku- või vooluvõrgutoitega



DS7600



Kaasavõtmiseks loodud

selle dokkimiskõlariga

Philipsi kompaktne muusikamängija DS7600/10, mida on eriti mugav kaasas kanda, ei tee helikvaliteedi arvelt mingeid järeleandmisi. Reisimiseks mõeldud seadmel on pika kestvusega aku, vastupidav alumiiniumist viimistlus ja kandekott.

Jalustrabav heli

- Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutatusta bassi esitamiseks
- DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Kaasavõtmiseks loodud

- Elegantne, õhuke ja kompaktne disain mahub igasugusesse kotti

Tõeliselt kaasaskantav ja mitmekülgne

- Purunemis- ja löögikindel
- Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
- Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia wOOx



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutatud bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Dünaamiline bassivõimendi (DBB)



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaiksel muusikal kuulates.

Ka korpuses oleva iPod/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.

Purunemis- ja löögikindel

Kaasaskantav kõlar on loodud muretuku kasutamiseks. Tiptasemel inseneritehnikaga loodud dokkimisjaam on uuendusliku konstruktsiooniga, pöritusi leevendava ja jäiga struktuuriga. Kuni 2 meetri kõrguselt kukkumist ja kuni 100 kg kaaluvaid raskusi taluva seadme erakordne tugevus tähendab, et võite selle tõesti kõikjale kaasa võtta, teades, et see jääb kaasaskandmisel terveks.

DockStudio rakendus App Store'is



Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välimuse stiili ja funktsioone.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, Värviekraaniga iPod, iPod classic, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod touch, iPod nano (4. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond)

iPod/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: DockStudio
- Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPhone OS 4.0
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Heliseaded: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto
- Aku olek: Kõlari aku olek
- Üle 7000 Interneti-raadiojaama
- Kogu maailma ilmataade

Ühenduvus

- Aux-sisend

Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine

Kõlarid

- Neodüümmagnetkõlarid

Tarvikud

- Kaablid: 3,5 mm AUX-sisend

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, Aku
- Aku tüüp: AA x 4

Mõõtmed

- Peamise pakendi kaal: 2,3 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 310 x 110 x 40
- Kaal (koos pakendiga): 1,04 kg
- Peaseadme pakendi mõõtmed: 175 x 162 x 440
- Peamise pakendi kogus: 2
- Kaal: 0,76 kg



Väljalaske kuupäev
2014-03-18

Versioon: 5.1.6

12 NC: 8670 000 74871
EAN: 87 12581 59629 3

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com