



Philips
Altavoz con base



DS8500



Calidad de sonido y estilo increíble

Obsesión por el sonido

Con el estético y moderno altavoz con base Philips puedes escuchar la música de tu iPhone o iPod con un excelente sonido gracias a la tecnología PureDigital. Disfruta de un control avanzado con el sensor de proximidad y el control remoto intuitivo que complementan el diseño y el acabado del altavoz.

Increíble rendimiento de sonido

- Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad
- Volumen acústico óptimo ideal para los altavoces
- Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Elegante y estético

- Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso
- Diseño estético con o sin el iPhone o iPod conectado

Control intuitivo avanzado

- Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado
- El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz
- Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio

PHILIPS

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod con pantalla color, iPod classic, iPod touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita en App store
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecuador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: múltiples alarmas, temporizador, despiértate con música, despiértate con sonidos de la naturaleza, despiértate con fotos
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet
- Pronóstico del clima de todo el mundo

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de la base: pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 2 x 15 W RMS



Altavoces

- Controladores: 2 woofers de alcance completo de 3"
- Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad

- Entrada auxiliar

Comodidad

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, cable de corriente
- Control remoto
- Otros: Guía de inicio rápido
- Garantía: Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 3,1 kg
- Profundidad del empaque: 158 mm
- Altura del empaque: 220 mm
- Ancho del empaque: 484 mm
- Peso: 2,3 kg
- Profundidad de la unidad principal: 139 mm
- Altura de la unidad principal: 158 mm
- Ancho de la unidad principal: 421 mm

Destacados

Sonido digital nítido



La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Volumen acústico óptimo

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustados. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.

Diseño curvo en la parte posterior para mejorar el sonido

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del altavoz y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Puedes disfrutar de unos altavoces de excelente estilo con un sonido increíble.

Sensor de proximidad



La mayoría de los dispositivos de audio de alta gama te permiten apagar la pantalla para que puedas disfrutar de la música y que toda la potencia se concentre en la reproducción del sonido. El sensor de proximidad tiene una función similar: cuando te alejas, la luminosidad de las teclas de función se atenúa automáticamente. Las teclas vuelven a encenderse en cuanto detectan movimientos para que puedas controlar la reproducción sin complicaciones.



Fecha de publicación
2013-05-21

Versión: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com