


Philips  
акустическая док-  
станция



DS8500



## Исключительное качество звука и стиль

### Одержимые звуком

Благодаря технологии PureDigital роскошная элегантная док-станция с АС от Philips обеспечивает великолепный звук с iPhone/iPod. Наслаждайтесь улучшенным управлением с датчиком расстояния и удобным пультом ДУ, сочетающимся с дизайном и отделкой АС.

#### Исключительное качество звука

- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук
- Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к АС
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

#### Роскошные и стильные

- Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания
- Великолепный вид как с установленными в док-станцию устройствами iPhone/iPod, так и без них

#### Улучшенное удобное управление

- Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой
- Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку АС
- Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

# PHILIPS

# Характеристики

## Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветным дисплеем, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod 5-го поколения, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения

## Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: DockStudio
- Бесплатная загрузка из App store: Да
- Совместимость: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Установки звука: 5-полосный эквалайзер, Функция DBB, DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения, просыпайтесь под музыку, просыпайтесь под звуки природы, просыпайтесь под фотографии
- Более 7000 интернет-радиостанций: Да
- Прогноз погоды для разных стран: Да

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

## Звук

- Звуковая система: стерео

- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Выходная мощность: 2 x 15 Вт RMS

## Громкоговорители

- Излучатели АС: Широкополосный излучатели 3" — 2 шт.
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- Вход Аух: Да

## Функции управления

- Зарядное устройство: iPhone, iPod

## Питание

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Кабели/подключение: Стереоскабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания
- Пульт ДУ: Да
- Прочее: Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийный сертификат, Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 3,1 кг
- Глубина упаковки: 158 мм
- Высота упаковки: 220 мм
- Ширина упаковки: 484 мм
- Вес: 2,3 кг
- Глубина основного устройства: 139 мм
- Высота основного устройства: 158 мм
- Ширина основного устройства: 421 мм

# Основные

## Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

## Оптимальная громкость

Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

## Особая задняя панель для лучшего звука

Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

## Датчик расстояния



Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.



Дата выпуска 2013-05-09

Версия: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831  
EAN: 87 12581 53611 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)