


Philips
Parlante con base



DS8500



Estilo y calidad de sonido excepcionales

Obsesionados por el sonido

Con el estético y moderno parlante con base Philips podés escuchar la música de tu iPhone o iPod con un excelente sonido gracias a la tecnología PureDigital. Disfrutá de un control avanzado con el sensor de proximidad y el control remoto intuitivo que complementan el diseño y el acabado del parlante.

Increíble rendimiento de sonido

- Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
- Volumen acústico óptimo ideal para los parlantes
- Graves ajustados con precisión para una reproducción nítida y profunda de picos de graves
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los celulares

Elegante y estético

- Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso
- Diseño estético con o sin el iPhone o iPod conectado

Control intuitivo avanzado

- Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado
- El control remoto complementa el diseño y el acabado del parlante
- Conectá cualquier iPhone o iPod en la base sin necesidad de sacarle la funda
- Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

PHILIPS

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla color, iPod classic, iPod touch, iPod Touch 2da. generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta. generación, iPod Nano 1ra. generación, iPod Nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod Nano 4ta. generación, iPod Nano 5ta. generación, iPod Nano de 6ta. generación

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita desde App store: Sí
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Reproducción: navegación de pista / álbum, controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: múltiples alarmas, temporizador, despertate con música, despertate con sonidos de la naturaleza, despertate con fotos
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet: Sí
- Pronóstico del clima de todo el mundo: Sí

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción de la base: pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo

- Control de volumen: arriba/abajo
- Corriente de salida: 2 x 15 W RMS

Parlantes

- Controladores de los parlantes: 2 woofers de banda completa de 3"
- Optimización del parlante: sistema de parlantes Bass Reflex

Conectividad

- Entrada auxiliar: Sí

Comodidad

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Alimentación

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, cable de alimentación
- Control remoto: Sí
- Otros: Guía de inicio rápida
- Garantía: Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 3,1 kg
- Profundidad del embalaje: 158 mm
- Altura del embalaje: 220 mm
- Ancho del embalaje: 484 mm
- Peso: 2,3 kg
- Profundidad de la unidad principal: 139 mm
- Altura de la unidad principal: 158 mm
- Ancho de la unidad principal: 421 mm



Destacados

Sonido digital puro



La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Volumen acústico óptimo

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves posible. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustado a los requerimientos. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.

Diseño curvo en la parte posterior para mejorar el sonido

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del parlante y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Podés disfrutar de unos parlantes de excelente estilo con un sonido espectacular.

Sensor de proximidad



La mayoría de los dispositivos de audio de alta gama te permiten apagar la pantalla para que puedas disfrutar de la música y que toda la potencia se concentre en la reproducción del sonido. El sensor de proximidad tiene una función similar: cuando te alejás, la luminosidad de las teclas de función se atenúa automáticamente. Las teclas vuelven a encenderse en cuanto detectan movimientos para que puedas controlar la reproducción sin complicaciones.



Fecha de publicación
2014-04-14

Versión: 10.3.5

12 NC: 8670 000 61804
EAN: 00 60958 51888 08

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com