



Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

pour iPod/iPhone/iPad



DS8530



Un son adapté à votre foyer

L'obsession du son

Fort de la technologie PureDigital, ce très élégant haut-parleur avec station d'accueil Philips retransmet avec une qualité étonnante le son de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad.

Performance sonore exceptionnelle

- Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale
- Un volume acoustique optimal pour correspondre aux exigences des haut-parleurs
- Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Puissance de sortie totale de 30 W eff.

Chic et élégant

- SoundCurve pour un son cristallin hors du commun
- Un look superbe avec ou sans iPod/iPhone

Commandes intuitives avancées

- La télécommande s'accorde parfaitement au look et au fini du haut-parleur.
- Encastrez votre iPod/iPhone/iPad dans la station sans le sortir de son étui
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

PHILIPS

Haut-parleur avec station d'accueil
pour iPod/iPhone/iPad


Caractéristiques

Son PureDigital



La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

SoundCurve



La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une



Made for
iPod iPhone iPad

structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.

Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Volume acoustique optimal

La conception intelligente du son vous assure la meilleure reproduction possible des basses. Le volume acoustique alloué à chaque haut-parleur médian correspond parfaitement aux exigences de celui-ci. Les basses fréquences sont reproduites dans toute leur intégralité, pour des basses puissantes et riches.

DS8530/37

Spécifications

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Modèles d'iPad compatibles

- Compatible avec: iPad

Application iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: DockStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou plus récent
- Plus de 7 000 stations de radio Internet
- Prévisions météo sur 5 jours
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille

Son

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 2 x 15 W eff.

Lecture audio

- Modes de lecture sur station d'accueil: Piste suivante et précédente, Lecture et pause

Haut-parleurs

- Transducteurs: 2 H.-P. de 3 po à gamme intégrale
- Haut-parleurs – Améliorations: Système de haut-parleurs Bass Reflex

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Feuillet de garantie international

Connectivité

- Entrée auxiliaire

Commodité

- Périphérique de chargement: iPod, iPhone, iPad

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 155 x 430 x 132 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 223 x 510 x 225 mm
- Poids: 2,01 kg
- Poids incluant l'emballage: 4,3 kg

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz



Date de publication
2014-03-26

Version: 4.0.4

12 NC: 8670 000 78357
UPC: 6 09585 21670 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com