

Philips
dokkimisega kõlar



DS8550

Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Täiendage oma muusika-, mängu- ja videoelamusi. Nutikas ja šikk dokkimisega kõlar esitab teie iPodist, iPhone'ist või iPadist hämmastava kvaliteediga heli ning on sisseehitatud laetava aku ja Bluetooth-voogesituse tõttu mugav kasutada.

Erakordne helikvaliteet

- Suurepärase heliefektid mängudes Bluetoothi kaudu
- Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks
- Optimaalne akustiline helitugevus sobib kõlarite nõuetega
- Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks

Šikk ja stiilne

- SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks
- Suurepärase välimus dokitud iPodiga/iPhone'iga või ilma

Kõrgtehnoloogiline pindlikkus ja juhtimine

- Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse täiustamiseks
- Mugav käepide lihtsaks teiseldamiseks
- Võite dokkida kõiki iPod'e/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks
- Videoalus iPadist vabade kätega filmide nautimiseks



PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, Värviekraaniga iPod, iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod classic, iPod touch, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond)

iPodi/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: DockStudio
- Tasuta alla laadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPhone OS 3.0
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto
- Aku olek: Kõlari aku olek

Ühenduvus

- Bluetooth
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Aux-sisend



Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine, Esitamine ja peatamine, Järgmine ja eelmine muusikapala

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 15 W
- Helisüsteem: Stereo
- Kõlarite tüübid: Süsteem Bass Reflex Speaker System
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 3" täiealustuslikku basskõlarit

Mugavus

- Taustavalgustus
- Kaugjuhtimispuht: Multifunktsionaalne

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, Aku
- Aku tüüp: Sisseehitatud aku
- Aku tööaeg: 5 h

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kaugjuhtimispuht, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend, Kasutusjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 421 x 158 x 139 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 484 x 220 x 158 mm

Esiletõstetud

Puhas digitaalne heli




Täiustatud puhta digitaalse heli tööstustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates dokkimisega seadmetes levinud tavalise analoog-helitööstustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheliväljundit ja igas tööstusetapis digitaaltööstust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.

Sisseehitatud laetav aku

Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse täiustamiseks

SoundCurve



Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülj loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest rezoneerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepäraselt, kristallselget heli kauni välimusega kõlaritest.

Optimaalne akustiline helitugevus

Nutikas helidisain pakub teile parimat võimalikku bassiheli. Igale kesksagedusmagnetile eraldatud helitugevus sobib täiuslikult kõlari akustiliste nõuetega. Madalad toonid esitatakse sügavalt ja võimsalt, pakkudes tugevat ja külluslikku bassiheli.

Suurepärased heliefektid mängudes

Mänguelamus pole kunagi terviklik ilma suurepärase heliefektideta. Nüüd on teie nutitelefoni või mis tahes kaasaskantavas seadmes olevad mängud veelgi põnevamad tänu Philipsi dokkimiskõlari, mis lisab helile võimsust. Kuulete kõiki helisid selgelt ja valjult ning teie elamus on veelgi võimsam. Lisaks saate heli edastada mugavalt Bluetoothi kaudu. Lihtsalt looge juhtmeta Bluetoothi ühendus oma seadme ja dokkimiskõlari vahel ning asuge mängima.

iPadi videoalus

Videoalus iPadist vabade kätega filmide nautimiseks



Väljalaske kuupäev
2014-03-18

Versioon: 7.1.7

12 NC: 8670 000 66892
EAN: 87 12581 55964 9

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com