




Philips  
Haut-parleur avec station  
d'accueil

pour iPod/iPhone/iPad



DS9000

# Découvrez la grande fidélité

## L'obsession du son

Ce haut-parleur avec station d'accueil de Philips est la solution pour tout ce qui vous tient à cœur en matière de musique. Fabriqué avec des composants de qualité supérieure et en bois naturel, il permet de profiter d'un son haute fidélité à partir de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad, vous faisant vivre une expérience sonore authentique, en tous points fidèle à la qualité de l'enregistrement d'origine.

### Qualité sonore sans égale

- Haut-parleurs de qualité audiophile pour une reproduction du son authentique
- Filtre passif pour une reproduction du spectre audio audible
- Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale
- Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
- Enceinte acoustique au fini précis pour limiter la diffraction du son

### Conception et fini superbes

- Design supérieur en bois naturel, tissu et métal
- Forme incurvée sensuelle pour l'élégance et un son précis
- Bois de source durable pour préserver l'équilibre écologique

### Commandes intuitives avancées


- Capteur de proximité pour activer le panneau de commande rétroéclairé
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires



# PHILIPS

# Caractéristiques

## Filtre passif



Le filtre passif vous permet d'entendre clairement chaque note, pour une musique incroyablement pure, naturelle et intégrale. Grâce à une conception complexe, chaque élément du spectre audible des fréquences est séparé et transmis au haut-parleur approprié. Les signaux excédant la réponse en fréquence d'un haut-parleur ne sont jamais transmis. Ceci permet d'améliorer sensiblement la qualité sonore et de réduire considérablement le niveau de distorsion. Associé à des éléments électroniques de qualité supérieure, le filtre passif assure un son cohérent, sans compromis et fidèle à l'original.

## Son PureDigital



La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

## Incurvé pour un son optimisé

Les lignes nettes et sensuelles du couvercle incurvé ne sont pas là que pour la beauté. Cette forme crée aussi une structure plus efficace pour l'acoustique. De conception soignée, la forme incurvée accroît la rigidité de l'enceinte acoustique, réduisant ainsi sensiblement la résonance interne, d'où une reproduction sonore plus naturelle et précise. Vous bénéficiez ainsi de haut-parleurs à l'esthétique remarquable et au son fantastique.

## Capteur de proximité



La plupart des dispositifs audio de haut niveau permettent de désactiver l'affichage, pour une écoute concentrée de la musique et pour que l'alimentation soit totalement dédiée à la reproduction du son. Grâce au capteur de proximité, vous bénéficiez de cette même option. Éloignez-vous et les touches fonctionnelles lumineuses deviennent automatiquement tamisées. Lorsque vous approchez votre main, ces touches s'illuminent pour vous permettre de régler facilement votre musique.

## Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.



reddot design award  
winner 2010

## Prix red dot 2010

Le haut-parleur Fidelio Primo DS9000 avec station d'accueil a été conçu pour les mélomanes qui souhaitent pouvoir profiter de leur musique grâce à un appareil qui a du style. Avec ses pilotes de qualité audiophile et son superbe boîtier en bois agréable au toucher serti d'une garniture métallique à l'intérieur, il a clairement tout d'un grand. Sa véritable architecture stéréo est le gage d'un son de grande qualité empreint d'authenticité, à la hauteur de ses courbes splendides qui en font un objet de convoitise, même à l'arrêt.



asimpleswitch.com

## Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Haut-parleur avec station d'accueil  
pour iPod/iPhone/iPad

# Spécifications

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod nano 1<sup>re</sup> génération, iPod nano 2<sup>e</sup> génération, iPod nano 3<sup>e</sup> génération, iPod nano 4<sup>e</sup> génération, iPod nano 5<sup>e</sup> génération, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2<sup>e</sup> génération, iPod touch 2<sup>e</sup> gén. 8/16/32 Go, iPod 5<sup>e</sup> génération, iPod nano 6<sup>e</sup> génération

## Application iPod/iPhone

- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Nom de l'application: DockStudio
- Compatibilité: iPhone OS 3.0
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous aux bruits de la nature, Réveillez-vous avec vos photos

## Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente

## Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 50 W

- Système audio: Stéréo
- Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Haut-parleurs

- Haut-parleurs: 2 haut-parleurs d'aigus de 1 po, 2 haut-parleurs de graves de 4 po

## Connectivité

- Entrée auxiliaire

## Commodité

- Rétroéclairage
- Télécommande: Multifonctions

## Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Télécommande, Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Certificat de garantie, Feuillet de garantie international, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 562 x 214 x 216 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 619 x 276 x 276 mm
- Poids: 6,5 kg
- Poids incluant l'emballage: 9,6 kg



Date de publication  
2014-03-26

Version: 11.0.6

12 NC: 8670 000 63321  
UPC: 6 09585 19113 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)