

Philips
dockinghøjtaler



DS9010

Oplev sand kvalitet

Besat af lyd

Denne dockinghøjtaler leverer lyd, der er tro mod originalen, så du kan nyde alt det, du holder af ved din musik. Denne smukt designede dockingstation er bygget af flyaluminium, og den bringer magi til lydoplevelser i hjemmet.

Lydkvalitet uden sidestykke

- Enheder i høj kvalitet sikrer autentisk lyd gengivelse
- Passiv overgang giver fuld gengivelse af lydspektrum
- SoundCurve sikrer krystalklar lyd
- Ren digital lydbehandlings teknologi giver den mest klare lyd
- Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram bas gengivelse
- Kabinet med glatte kanter begrænser lyddiffraktion

Udsøgt design og finish

- Flot overfladedesign i anodiseret børstet aluminium
- Designet til at passe til iPod/iPhone/iPad

Avanceret, intuitiv betjening

- Nærhedssensor til aktivering af det baggrundsoplyste kontrolpanel
- Dock en iPod/iPhone/iPad, selv med etuiet på
- Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



PHILIPS


Vigtigste nyheder

Enheder i høj kvalitet



Philips-dockinghøjtaleren har en ring-tweeter - en højkvalitativ transducer, der anvendes i førsteklasses hi-fi-højtalerkoncepter - der blander ultimativ gengivelse af høje frekvenser med forbløffende nøjagtighed og detaljer. Forvrængning reduceres til absolut minimum, så de fineste musiknuancer kan komme nøjagtigt frem.

Basrør



Den generøse 3L akustiske lyd der tildeles hver woofer er perfekt placeret med nøjagtigt indstillede, bagudrettede basrør der giver en virkelig imponerende og stram baslyd fra så kompakte højtalere. Resultatet er en uovertruffen realisme og fordybende lytteoplevelse.

Ren digital lyd



Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge



lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-forhold. Resultatet er en enestående lyd kvalitet, der er i perfekt balance.

Nærhedssensor



Det er muligt at slukke displayet på de fleste kvalitetsenheder – så du kan nyde musikken, og energien kan bruges på lyd gengivelse. Med nærhedssensorfunktionen kan du også få glæde af det. De oplyste funktionstaster dæmpes automatisk, når du går væk. Når dine hænder nærmer sig, lyser funktionstasterne op, så du kan betjene musikken uden problemer.

DockStudio-app i App Store



Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjtaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.

Anodiseret børstet aluminium

Flot overfladedesign i anodiseret børstet aluminium

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod touch 4. generation, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation

iPod/iPhone-app

- Gratis download fra App Store
- Programnavn: DockStudio
- Kompatibilitet: iPhone OS 4.2
- Afspilning: Album-/nummernavigation, Afspilningsbetjening
- Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, klassisk
- Ur: Analogt display, Digitalt display
- Alarm: Flere alarmer, Sleep-timer, Vågn op til musik, Vågn op til naturlyde, Vågn op til billeder

Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, Oplader iPod, Afspil og Pause, Næste/Foregående spor

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
- Lydsystem: Stereo
- Højtalertyper: Bass reflex-højtalersystem
- Lydstyrkerregulering: Lydstyrke op/ned

Højtalere

- Højtalerdriver: 2 x 1" diskant-højtalere, 2 x 4" basenheder

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang

Komfort

- Fjernbetjening: Multifunktionel

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garantiercertifikat, Globalt garantibevis, Quick Install Guide

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 563 x 214 x 225 mm
- Vægt: 7,2 kg
- Vægt inkl. emballage: 9,3 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 619 x 276 x 276 mm



Udgivelsesdato
2014-03-29

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 000 71552
EAN: 87 12581 58010 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com