



Philips Fidelio
Dokovací reproduktor
Primo

pro iPod/iPhone/iPad



DS9

Zážitek ze skutečně věrného zvuku

s tímto dokovacím reproduktorem

Tento dokovací reproduktor Philips Fidelio DS9/10 je sám o sobě výjimečný: nabízí nepřekonatelný design a kvalitu zvuku. Hudba z přehrávače iPod Touch, iPhoneu a iPadu přichází s věrným zvukem díky použití přírodního dřeva a prvotřídních součástí.

Jedinečná kvalita zvuku

- Kuželový výškový reproduktor s měkkou membránou pro podrobný a přirozený zvuk
- SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
- Čistě digitální zpracování pro čistý signál ve vedení zvuku
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
- Celkový výstupní výkon 50 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava

- Prvotřídní provedení z přírodního dřeva, textilie a kovu

Pokročile univerzální

- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Intuitivní ovládání

- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku
- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru


PHILIPS
Fidelio

Přednosti

Kuželový výškový reproduktor s měkkou membránou

Toto je dvoucestný kuželový výškový reproduktor Hi-Fi s měkkou membránou. Kuželové výškové reproduktory začala prosazovat společnost Philips na počátku 60. let minulého století a během uplynulého půlstoletí se vyvinuly v to pravé řešení pro skříňové reproduktory Hi-Fi. Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou přináší podrobný a přirozený zvuk bez ostrých hran nebo zkreslení a odhalují bohatost nahrávek.

SoundCurve




Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Čistě digitální zpracování



Většina dokovacích reproduktorů využívá pro iPod, iPhone nebo iPad analogový výstup, který poté převede zpět na digitální signál. Výsledkem je další šum a ztráta detailů. Při využití digitálního výstupu přehrávače si reproduktor udržuje integritu hudebního signálu, což vede k vyššímu poměru signálu k šumu a lepšímu rozlišení.

FullSound™




Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební obsah je dynamicky analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

Design bass-reflex



Akustické zatížení bass-reflex využívá basový prúdch vyladěný na akustický objem skříňového reproduktoru, což umožňuje reprodukovat basy z kompaktních skříňek. Pečlivě navržený, profilovaný basový prúdch přispívá k průtoku vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a působivých basů i při vysoké hlasitosti. Zároveň však minimalizuje vzduchové turbulence, které mohou způsobovat zkreslení.

Aplikace SoundStudio



Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí iPhoneu: slouží k tomu intuitivní a jednoduché ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje poslech tisíců internetových rádiových stanic z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební zážitky.

Specifikace

Kompatibilita

- Kompatibilní se: všemi modely iPodu, iPhoneu a iPadu

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

Reproduktory

- Vlnití reproduktoru: 2 x 3/4" / 20mm výškový reproduktor, 2 x 3" / 8cm střední basový reproduktor
- Výstupní výkon (RMS): 50 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač,

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Záruční list, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Možnosti připojení

- Aux in: Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 511 x 205 x 178 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 566 x 260 x 244 mm
- Hmotnost výrobku: 5,5 kg
- Hmotnost včetně balení: 7,2 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2015-02-26

Verze: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com