



Philips Fidelio
Primo dokkimisega kõlar

iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks



DS9

Kogege midagi ülimalt tõetruud selle dokkimiskõlariga

Philipsi Fidelio DS9/10 dokkimisega kõlar on oma ületamatu disaini ja helikvaliteedi poolest ainulaadne. iPod Touchi, iPhone'i ja iPadi muusika kõlab kvaliteetselt tänu naturaalse puidu ja tiptasemel komponentide kasutamisele.

Võrratu helikvaliteet

- Pehme kattega kupliga kõrgsageduskõlar täpse ja loomuliku heli jaoks
- SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks
- Puhas digitaalne töötlus tagab puhta signaali kogu heli edastusahelas
- FullSound täiustab heli detailsust, tekitades rikkaliku ja võimsa heli.
- Bassipeegeldusega disain bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks
- 50 W RMS väljundvõimsus

Erakordne disain ja viimistlus

- Puidust, kangast ja metallist tiptasemel disain

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Intuiitiivne juhtimine

- SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks
- Kaugjuhtimispult täiendab kõlarite disaini ja viimistlust


PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

Pehme kattega kupliga kõrgsageduskõlar

See on pehme kattega kupliga kahe-suunaline kõrgsageduskõlar. Philips võttis kuppelkõlarid esimesena kasutusele 60-ndate alguses ja viimase poole sajandi jooksul on neist saanud levinuim hi-fi kõlarikastide lahendus. Pehmed kuppelkõlarid pakuvad detailset ja loomulikku, karmuse või moonutusteta heli ning paljastavad salvestiste rikkused.

SoundCurve



Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülj loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resonanceerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärast, kristalliselget heli kauni välimusega kõlaritest.

Puhas digitaalne töötlus



Enamik dokkimisega kõlareist kasutab teie iPodi, iPhone'i või iPadi analoogväljundit ja

teisendab saadud signaali uuesti digitaalseks, mis tekitab lisamüra ja detailsuse kadu. Kui kasutate mängija digitaalset väljundit, säilitavad kõlarid muusikasignaali terviklikkuse ning tulemuseks on parem signaali ja müra suhe ning eraldusvõime.

FullSound™



Philipsi FullSoundi tehnoloogia kasutab uusima põlvkonna digitaalset signaalitöötlust, mis aitab muusikaedastust veelgi täiustada. Muusika dünaamiline analüüsimine ja optimeerimine võimaldab teil kogeda detailset ja sooja kõlapilti.


Bassipeegeldusega disain



Bassipeegeldusega akustilise koormuse süsteem kasutab kõlarikasti mahule vastavalt häälestatud bassitoru, mis võimaldab kompaktse mahu juures tekitada sügavat bassiheli. Hoolikalt kujundatud kurvidega bassitoru soodustab õhu liikumist ning võimaldab sügavat ja jõulist bassi ka suure

helitugevuse juures, vähendades samal ajal õhu turbulentsi, mis võiks tekitada moonutusi.

SoundStudio rakendus



Nautige muusikat just nii, nagu teile meeldib. Tänu SoundStudiole on kontroll muusika üle tõepoolest teie kätes. Te saate muuta igat heliaspekti, ja seda üksnes oma iPhone'i abil, kasutades selleks juhtimisnuppe, mis on loogilised ja lihtsad. Nüüd saate heli muuta, reguleerida ja kohandada, et luua just endale sobiv heli ja anda oma lemmiklauludele uus elu. Lisaks võimaldab SoundStudio teil kuulata tuhandeid internetiraadiojaamu üle kogu maailma – nii laieneb teie muusikaline maitse veelgi.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- Ühilduv seadmetega: kõik iPodid, iPhone'id ja iPadid

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus

- Rakenduse nimi: SoundStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või uuem

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 3/4" / 20 mm kõrgsageduskõlar, 2 x 3" / 8 cm kesksagedus-basskõlar
- Väljundvõimsus (RMS): 50 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Toitekaabel, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Ühenduvus

- Aux-sisend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 511 x 205 x 178 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 566 x 260 x 244 mm
- Toote kaal: 5,5 kg
- Kaal (koos pakendiga): 7,2 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2015-04-21

Version: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com