



Philips
Digitaler Satelliten-
Receiver

DSR2010



Für Premiere geeignet

Zugriff auf Free-To-Air-Kanäle und Pay-TV-Dienste

Digitale Programme von Philips und Premiere

Besser

- 2 SCART-Buchsen für Anschluss an TV oder andere Quellen
- Fast Zapp, wechseln Sie in einer Sekunde das Programm
- Energiesparmodus mit weniger als 1 W Stromverbrauch
- Sperrt Kanäle und Einstellungsmenüs durch PIN-Code
- Kostenloses hochwertiges SCART-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Dolby Digital 5.1-Audioausgang für Surround Sound

Mehr

- Free-to-Air-Zugang zu digitalem Fernsehen und Radio
- Zugang zu PayTV- und zu Free-to-Air-Programmen

Einfacher

- Schnelle Installation neuer Programme
- Euphoria vereinfacht die Navigation durch Menüs
- 4-stelliges Ziffern-Display für Kanalanzeige
- Zusätzlicher Standfuß unterstützt vertikale Geräteaufstellung

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Komfort

- **Kinderschutz:** Kindersicherung
- **Verbesserung des Komforts:** Elektronische Programmzeitschrift
- **Einfache Installation:** Automatische Installation
- **Eco Power Standby:** 1 W
- **Aufnahmen:** Aufzeichn.- Kopfmeldung
- **Signalstärkeanzeige**
- **Benutzeroberfläche:** 7-Tage-EPG, Autom. Program List-Update, Mehrfach-Untertitel unterstützt, Akt. und folg. ESG, Bildschirmdisplay am Fernseher, Vorinstalliert für Astra 19.2E, Online-Software-Aktualisierung, TV- und Radio-Modus
- **Kindersicherung:** Sperre mit PIN-Code
- **Programmierbare Timer:** 8
- **Displaytyp:** 4-Ziffern-Display, Drehbares Display

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Hochwertiges SCART-Kabel, Netzkabel, Schnellinstallationsanleitung, Fernbedienung, Sicherheits- und Garantiezertifikat
- **Batterien:** 2 x AA

Abmessungen

- **Abmessungen Produkt (B x H x T):** 260 x 60 x 275 mm
- **Temperatur (außer Betrieb):** -20 °C bis +60 °C
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 2,5 kg
- **Gewicht:** 1,45 kg
- **Kartonabmess. (B x T x H) in Zoll:** 365 x 275 x 90 mm
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 °C bis 45 °C

Stromversorgung

- **Netzspannung:** 230 V (+/-10/-15 %)/50 Hz
- **Stromverbrauch:** 15 W
- **Standby-Stromverbrauch:** <6 W

Technische Daten

- **Prozessorgeschwindigkeit:** 166 MHz
- **Flash-Speichergröße:** 4 MB
- **Video-Grafiken:** 16 MB SDRAM
- **Video-Decodierung:** MPEG-2 DVB bis MP@ML, Video-Bitrate bis zu 15 Mbit/s, Videoformat 4:3 und 16:9, Auflösung bis 720 x 576 Pixel
- **RAM-Größe:** 16 MB SDRAM

Audio-Decodierung

- **Komprimierungs-Format:** MPEG Layer I/II

Video-Decodierung

- **CA-System:** Nagravision (Karte nicht mitgeliefert), Für Pay-TV ist ein Abonnement erforderlich.
- **Frequenzbereich:** MHz 950-2150, Video-Bitrate bis 15 Mbit/s
- **De-Scrambling:** Smart Card-Leser, Pay-TV-Unterstützung
- **CA:** Nagravision
- **Empfangs-Demodulation:** QPSK

Anschlussmöglichkeiten

- **Digitaler Audio-Ausgang:** Koaxial (Cinch)
- **TV-Scart-Ausgang:** Audio links/rechts geregelt, FBAS, RGB, S-Video (für LCD-Projektor), PAL
- **Scart-Eingang am Videorecorder:** Audio links/rechts, FBAS, RGB, Fast Blanking, Slow Blanking
- **Analoger Audio-Ausgang:** Stereo (Cinch rot/weiß), Lautstärkeregelung über L/R-Cinch
- **Serielle Schnittstelle:** RJ 9
- **Scart-Ausgang am Videorecorder:** Audio links/rechts, FBAS

Umweltspezifikationen

- **Bleifrei gelötetes Produkt**
- **Liste der Verbotsstoffe:** Verpackung, Hersteller

Sound

- **Soundsystem:** Dolby Digital (AC-3)

Wichtige Produktinfos

2 SCART-Buchsen

Ermöglicht Anschluss an das Fernsehgerät oder andere Quellen (DVD+RW/VCR).

Fast Zapp

Zeit, um zum vorherigen oder nachfolgenden Programm zu wechseln

Energiesparmodus

Kindersicherung

Sperrt Kanäle und Einstellungsmenüs durch einen PIN-Code

kostenloses SCART-Kabel

Hochwertiges SCART-Kabel

Dolby Digital Surround

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Zugang zu Free-to-Air (FTA)

Fernseh- und Radiosender können ohne Aufnahme- oder sonstige Gebühren empfangen werden.

Zugang zu PayTV

Heute werden immer mehr Inhalte in Topqualität gesendet, doch sind diese Premiumkanäle nur für die Abonnenten der örtlichen Pay-TV-Angebote zugänglich. Die Smartcard des Anbieters wird in die Set-Top-Box eingesteckt und entschlüsselt die Signale, die vom Pay-TV-Anbieter in verschlüsselter Form gesendet werden.

Automatische Einstellung

Ein sehr empfindlicher Tuner sucht mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit das Frequenzband über Nacht auf neue Programme ab – dank einer einzigartigen Technologie von Philips.

Benutzeroberfläche Euphoria

Euphoria Benutzerschnittstelle ermöglicht einfache Navigation durch die Menüstruktur.

Ziffernanzeige

4-stellige Ziffernanzeige für Kanalnummer und/oder Uhrzeit bei STP im Standby-Modus

Horizontale/vertikale Positionierung

7-Tage-EPG

Die Programmzeitschrift gibt Ihnen eine Zusammenfassung mit Programminformationen für die folgenden 7 Tage.



Ausstellungsdatum
2007-10-29

Version: 8.0

12 NC: 8622 512 00301
EAN: 87 10895 80570 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com