

Philips
Digitaler Satelliten-
Receiver

DSR7005



Digitaler Satelliten-Videorecorder

Digital anzeigen und aufnehmen!

Sehen Sie sich mit diesem schlanken und eleganten digitalen Twin-Tuner Videorecorder einen Kanal an, und nehmen Sie gleichzeitig einen anderen in Digitalqualität auf. Bis zu 80 Stunden Speicherkapazität für Ihre Lieblingsserien-, filme und andere Aufnahmen. Alles auf Ihrer Festplatte.

Besser

- Dolby Digital 5.1-Audioausgang für Surround Sound
- Zwei SCART-Anschlüsse für Anschluss an TV oder andere Quellen
- Sperrt Kanäle und Einstellungsmenü durch PIN-Code

Mehr

- Gleichzeitig aufnehmen und einen anderen Kanal wiedergeben
- Mehr als 80 Stunden digitales Fernsehen auf einer 160-GB-Festplatte aufnehmen
- 2 gemeinsame Schnittstellensteckplätze
- Free-to-Air-Zugang zu digitalem Fernsehen und Radio
- RF-Durchschleifbetrieb

Einfacher

- One Touch Recording
- Universal-Fernbedienung 5-in-1 zur Bedienung vieler Geräte
- 7-Tage-EPG mit einer Liste der Programme
- 13-stellige Anzeige für Programmname und Kanalnummer

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Video-Aufnahme

- **Verbesserung der Aufnahme:** One Touch Recording (OTR)

Speichermedien

- **Festplattenkapazität:** 160 GB
- **HDD Videoaufzeichnungs-Kapazität:** 80 Std.

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Anzahl der TV-Tuner:** 2

Anschlussmöglichkeiten

- **Analoger Audio-Ausgang:** Lautstärkeregelung über L/R-Cinch, 2x Stereo (Cinch rot/weiß)
- **TV-Scart-Ausgang:** Audio links/rechts, FBAS, RGB
- **Digitaler Audio-Ausgang:** Koaxial (Cinch), Optischer Ausgang (TOSLINK)
- RS232
- **Satellitenantennen-Schnittstelle:** DiSEq I.1, DiSEq I.2, DiSEq 2.0, Unterstützt Unicable
- **Scart-Ausgang am Videorecorder:** FBAS, RGB, Audio links/rechts, Y/C

Komfort

- **Kinderschutz:** Kindersicherung
- **Verbesserung des Komforts:** Elektronische Programmzeitschrift
- **Einfache Installation:** Automatische Installation
- **Kindersicherung:** Sperre mit PIN-Code, Kind-Timer
- **Aufnahmen:** Alarm bei Aufzeichnungsfehler, Aufzeichn.- Kopfmeldung
- **Ereignis-Timer/-Erinnerung:** 10
- **Signalstärkeanzeige**
- **Liste der Lieblingsradioprogramme:** 3
- **Benutzeroberfläche:** Autom. Program List-Update, Mehrfach-Untertitel unterstützt, Akt. und folg. ESG, Bildschirmdisplay am Fernseher, Vorinstalliert für Astra 19.2E, Online-Software-Aktualisierung, TV- und Radio-Modus, 7-Tage-EPG
- **Liste der Lieblingsfernsehprogramme:** 3
- **programmierbare Ereignisse:** 10

Technische Daten

- **Video-Grafiken:** 16 MB SDRAM
- **Video-Decodierung:** MPEG-2 DVB bis MP@ML, Video-Bitrate bis zu 15 Mbit/s, Videoformat 4:3 und 16:9, Auflösung bis 720 x 576 Pixel
- **Flash-Speichergröße:** 4 MB

Video-Decodierung

- **Empfangs-Demodulation:** Entspricht MPEG-2 DVB, QPSK
- **Frequenzbereich:** MHz 950-2150, Eingangsniveaubereich 65 bis -25 dBm, Video-Bitrate bis 15 Mbit/s
- **De-Scrambling:** 2 DVB CAM-Modul, nicht mitgeliefert

Audio-Decodierung

- **Komprimierungs-Format:** MPEG Layer I/II

Sound

- **Soundsystem:** Dolby Digital (AC-3)

Leistung

- **Netzstrom:** 230 V (+/-10/-15 %)/50 Hz
- **Stromverbrauch:** 40 W
- **Standby-Stromverbrauch:** 11 W

Abmessungen

- **Kartonabmess. (B x T x H) in Zoll:** 470 x 320 x 100 mm
- **Abmessungen Produkt (B x H):** 380 x 60 mm
- **Tiefe des Receivers:** 250 mm
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** +5 °C bis +35 °C
- **Temperatur (außer Betrieb):** -20 °C bis +60 °C
- **Gewicht:** 3,2 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 4,5 kg

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Hochwertiges SCART-Kabel, Schnellinstallationsanleitung, Fernbedienung, Sicherheits- und Garantiezertifikat, Benutzerhandbuch, Netzkabel



Wichtige Produktinfos

Twin-Tuner

Einen Kanal wiedergeben und gleichzeitig einen anderen aufnehmen

160 GB Festplatte

Die Festplatte ermöglicht Aufnahmen der digitalen Fernsehprogramme, sowie ein Anhalten und späteres Fortsetzen der Live-Wiedergabe. Ohne weitere Geräte anzuschließen, können Sie jetzt Aufnahmen von interessanten Sendungen im Voraus planen. Auf einer 160-GB-Festplatte können bis zu 80 Fernsehstunden aufgezeichnet werden (für Fußballspiele wird dabei weniger Speicherplatz benötigt als für Spielfilme).

2 gemeinsame Schnittstellensteckplätze

2 gemeinsame Schnittstellensteckplätze können für den Anschluss von Modulen zur Entschlüsselung von Pay-TV-Signalen verwendet

Dolby Digital Surround

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

One Touch Recording

Stellen Sie Aufnahmen mit nur einem Tastendruck auf der Fernbedienung ein. Keine Programmierung notwendig.

Universal-Fernbedienung

Die Fernbedienung kann den Code von bis zu vier Ihrer elektronischen Geräte übernehmen.

7-Tage-EPG

Sie möchten wissen, welche Programme Ihnen heute und in den nächsten 7 Tagen zur Verfügung stehen, damit Sie Ihre Lieblingssendungen nicht verpassen und Ihre Abende oder Aufnahmen dementsprechend planen können? Die Daten werden von der Sendeanstalt ausgestrahlt. Sobald die Daten zur Verfügung stehen, sammelt dieses Programm die Informationen und listet sie im Menü auf, damit Sie problemlos darauf zugreifen können. Rufen Sie die Programmzeitschrift einfach über das Menü oder durch Drücken der EPG-Taste auf der Fernbedienung auf. Die Elektronische Programmzeitschrift gibt Ihnen einen Überblick über das Fernsehprogramm der nächsten 7 Tage.

2 SCART-Anschlüsse

Mit den zwei SCART-Buchsen können Sie das Produkt an zwei Geräte gleichzeitig anschließen. Eine für TV-Gerät und die andere entweder für ein Aufnahmegerät (z. B. einen Videorecorder oder einen DVD-Recorder) oder ein Wiedergabegerät (z. B. einen DVD-Player oder einen Blu-ray-Player). Verbinden Sie einfach die SCART-Buchsen des Produkts über ein SCART-Kabel mit den SCART-Buchsen des gewünschten Geräts. Videosignale werden dann zu dem anderen Gerät zur Wiedergabe oder zur Aufnahme weitergeleitet.

Zugang zu Free-to-Air (FTA)

Sie möchten weiterhin die öffentlichen Fernsehprogramme sehen und zusätzlich die neuen Programme, die Ihnen seit dem Wechsel zum digitalen Fernsehen zur Verfügung stehen? Hierfür ist kein Abonnement und keine Gebühr erforderlich.

RF-Durchschleifbetrieb

Dank dieser Option können Sie eine Set-Top-Box in Kombination mit einem zweiten Fernseher bzw. einem Fernseher ohne SCART-Anschluss verwenden.

Kindersicherung

Sperrt Kanäle und Einstellungs-menüs durch einen PIN-Code



Ausstellungsdatum
2009-01-22

Version: 15.0.19

12 NC: 8622 512 00739
EAN: 87 10895 94797 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com