



Philips
Dockingstation mit
Bluetooth®

mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone/iPad
DAB+, UKW, zwei Weckzeiten
10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-
Sicherung

DTB297

Aufwachen mit großartiger Musik mit dieser iPod/iPhone/iPad Dockingstation

Lassen Sie sich sanft mit Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit Lightning-Anschluss wecken oder mit Nachrichten aus dem Radio auf den neuesten Stand bringen! Dieses Gerät macht nicht nur mit hervorragendem Sound Ihren Morgen entspannter, Sie können damit außerdem Musik von Smart-Geräten kabellos über Bluetooth übertragen.

Noch vielseitiger

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss
- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Einfache Bedienung

- Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können
- Individueller Alarm für Werktag und Wochenende

PHILIPS

Dockingstation mit Bluetooth®

mit Lightning-Anschluss für iPod/iPhone/iPad, DAB+, UKW, zwei Weckzeiten, 10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Besonderheiten

Musikübertragung über Bluetooth

Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.

Wiedergeben und Aufladen über Lightning



Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen.

Automatische Zeitsynchronisierung


Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Zwei Alarme



Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.

Alarm für Werktag und Wochenende



Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.



Dockingstation mit Bluetooth®

mit Lightning-Anschluss für iPod/iPhone/iPad, DAB+, UKW, zwei Weckzeiten, 10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Daten

iPhone-Kompatibilität

- über Bluetooth: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
- über Lightning-Anschluss: iPhone 5

iPod-kompatibel

- über Bluetooth: iPod touch 5. Generation, iPod touch 4. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod nano 7. Generation
- über Lightning-Anschluss: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation

iPad-Kompatibilität

- über Bluetooth: iPad 4, iPad 2, iPad, iPad mini
- über Lightning-Anschluss: iPad mini, iPad 4

Kabellose Bluetooth®-Technologie

- Version: V2.1 + EDR
- Profile: A2DP, AVRCP

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Schnellvorlauf/-rücklauf, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: DAB (Band III), UKW
- DAB: Smart Scan, Menü, Info-Anzeige
- DAB-Frequenzbereich: 174,9 - 239,2 MHz
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Anzahl voreingestellter Sender: 20 (DAB), 20 (UKW)
- Autom. digitales Tuning
- Antenne: UKW-Antenne

Uhr

- Typ: Digital
- Zeitformat: 12 h, 24h

Wecker

- Anzahl Alarmer: 2
- Alarmquelle: Ablegen, DAB Radio, UKW-Radio, Summer

- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

Ton

- Sound System: Stereoanlage
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Hauptlautsprecher: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- Bluetooth
- Audioeingang (3,5 mm)

Leistung

- Netzstrom: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss
- Reservebatterie: AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anzahl der Batterien: 2

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 263 x 163 x 135 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 319 x 227 x 185 mm
- Gewicht: 1,13 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,1 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter: mit abnehmbarem Stecker (VDE, GB und AUS)
- Kurzanleitung
- Weltweite Garantiekarte



Ausstellungsdatum
2014-07-24

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 07648
EAN: 08 71258 16999 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com