



Philips Fidelio
dokstacijas skaņas sistēma

Bluetooth

ar Lightning savienotāju



DTM5095

Klausieties mūziku no iPod/iPhone/iPad bezvadu tīklā

Pāņemti ar skaņu

Klausieties mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth®. Šī Philips dokstacija atskaņo mūziku arī no kompaktdiskiem vai iPod/iPad/iPhone, izmantojot Lightning savienotāju, nodrošinot plašu, aizraujošu un kristāldzidru skaņējumu – pateicoties LivingSound un Pure Digital.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai
- 3.1 skaļruņu sistēma ar iebūvētu subvūferi
- PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
- 200 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Unikāls torņveida dizains, kas atbilst jūsu dzīvesveidam

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

Atskaņojiet un uzlādējiet, izmantojot Lightning




Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus uzlādējot iPod/iPhone/iPad ar jauno Lightning savienotāju! Vienkārši dokoļiet to tieši skaļrunī, lai atskaņotu savas izvēlētās dziesmas ar satriecošu skaņas kvalitāti. Tas uzlādē jūsu ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

LivingSound



Philips patentam pieteiktā LivingSound tehnoloģija ievērojami paplašina vislabākās dzirdamības zonu (ideālo klausīšanās vietu telpā), līdz ar to varat baudīt patiesi telpisku mūziku lielākā zonā. Apvienojot dažādus skaņas procesus, LivingSound atjauno skaņu telpas bagātīgumu un telpiskās detaļas, kādas

kompaktā stereo sistēmā bieži pazūd. Rezultāts ir vēl izvērstāka dzirdamības zona nekā to varēja paredzēt — tā ir plaši un vienmērīgi izklidēta telpā. Tagad mūzikas baudījumu vairs neierobežo tradicionāli šaura zona. Baudiet optimālu stereo skaņu lielākā platībā.

PureDigital skaņa



Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skaņējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā līdzsvarā.

200 W RMS



Šai sistēmai ir 200 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem

skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.



Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 200 W
- Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 režīmi, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., LivingSound
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: 5" zemfrekvenču skaļrunis, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.
- Iebūvēto skaļruņu skaits: 4
- Basu skaļruņu tipi: pasīvs

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu programma, Atskaņot jauktā secībā, 20 skaņdarbi, programmējams, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- Ielādētāja tips: Motorizēts, Nodalījums
- ID3 tagu atbalsts
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt
- Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod uzlāde, Notiek iPad uzlāde

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums, RDS pulksteņa iestatīšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena

Savienojamība

- Citi savienojumi: FM antena
- 3,5 mm stereo ieeja: MP3 saite
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja
- Bluetooth profili: A2DP

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, USB

- modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: VFD displejs
- Eco gaidstāves režīms: 0,5 vati
- Rādījumi: DIM režīms
- Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Displeja tips: VFD displejs

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena
- Īsa lietošanas pamācība: Angļu, vācu, holandiešu, franču, spāņu, itāļu
- Tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas
- Kabeli/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas kabelis, strāvas vads
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 422 x 1130 x 398 mm
- Bruto svars: 18 kg
- Neto svars: 14,5 kg
- Ierīces dziļums: 300 mm
- Ierīces augstums: 978 mm
- Ierīces platums: 300 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

Audio atskaņošana

- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB zibatmiņas disks, WMA-CD

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod nano 7. paaudze, iPod touch 5. paaudze

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone 5

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad Mini, iPad ar Retina displeju



Izlaides datums
2014-08-25

Versija: 2.1.9

12 NC: 8670 000 99256
EAN: 08 71258 16741 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com