



„Philips Fidelio“
su „DualDock“ stotele

Belaidžiai studijiniai
su „Lightning“ jungtimi



DTM5095

Mėgaukitės „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ muzika per belaidį ryšį

Sužavėti garsų

Klausykitės muzikos belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“. Naudodami šią „Philips“ prijungimo stotelę leiskite muziką iš kompaktinių diskų ar „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ per „Lightning“ jungtį ir mėgaukitės plataus diapazono, jaudinančių ir itin švarių garsų – tai garantuoja „LivingSound“ ir „PureDigital“

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- su „LivingSound“ didesniais, gilesniais stereogarsais
- 3.1 garsiakalbių sistema su integruota žemųjų dažnių kolonėle
- „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiems garsams
- 200 W RMS bendroji išvesties galia

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
- FM išankstinis funkcijų nustatymas

Prie jūsų interjero derantis dizainas

- Unikalus bokšto dizainas pagal jūsų gyvenimo būdą

PHILIPS
Fidelio

Su „DualDock“ stotele
Belaidžiai studijiniai su „Lightning“ jungtimi

DTM5095/12

Ypatybės

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygtamam pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„LivingSound“



Patento patvirtinimo laukianti „Philips LivingSound“ technologija praplečia malonumo erdvę (idealią klausymosi vietą jūsų kambaryje), todėl galite mėgautis įtraukiančia muzika plačioje zonoje. Derindama įvairius garso procesorius, „LivingSound“ atkuria sceninio

garso sodrumą ir erdvinės detales, kurios dažnai pasimeta kompaktiškoje stereosistemoje. Malonumo erdvė yra didesnė nei tikėtasi – garsas kambaryje pasklinda plačiau ir tolygiau. Dabar jūsų muzika nėra apribota tradiciškai siauroje zonoje. Mėgaukitės optimaliu stereogarsu platesnėje zonoje.

„Pure Digital“ garšas



Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinė stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriama daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas – neprilygtamas aiškumas ir tobulas balansas.

200 W RMS



Šios sistemos bendroji išvesties galia – 200 W RMS. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba tiksliau – vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į

garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo daugiau vatų, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso galia.

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriamas tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliojusių muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.



Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 200 W
- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso reguliavimas 4 režimais, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, „LivingSound“
- Garsumo regulatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: 5 col. žemų dažnių garsiakalbis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu
- Integruotų garsiakalbių skaičius: 4
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipai: pasyvus

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB atmintinė
- Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/programas, Maišyti grojimą, 20 programuojamų takelių, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška
- Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
- ID3-tag palaikymas
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, „iPad“ įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
- RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas, RDS laikrodžio nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena

Prijungimo galimybė

- Kitos jungtys: FM antena
- 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: MP3 sąsaja
- Galinė jungtis: AUX įvestis
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, USB žadintuvas

- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Ekranas tipas: VFD ekranas
- „Eco Power“ budėjimo režimas: 0,5 W
- Rodmenys: DIM režimas
- Įkrovimo prietaisai: „iPad“, „iPhone“, „iPod“, „iPad Mini“
- Ekranas tipas: VFD ekranas

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena
- Greitos pradžios vadovas: anglų, vokiečių, olandų, prancūzų, ispanų, italų
- Nuotolinis valdymas
- Vartotojo vadovas: 16 kalbų
- Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Maitinimo laidas
- Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 422 x 1130 x 398 mm
- Bendras svoris: 18 kg
- Grynas svoris: 14,5 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 300 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 978 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 300 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

Garso atkūrimas

- Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti
- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, USB atmintinė, WMA-CD

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod Touch“ (5-oji karta)

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“

„iPad“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu

