

Philips
décodeur TNT

Enregistrement de programmes
haute définition

DTR3000



Ne ratez jamais vos programmes préférés

Enregistrement sur un périphérique de stockage externe

Profitez d'un plus grand nombre de chaînes de télévision et de stations de radio. Le DTR3000 est doté d'un guide électronique de programmes sur 7 jours. Enregistrez directement vos programmes sur votre disque dur externe ou votre clé USB connectés au port USB.

Accès à d'excellents programmes de télévision

- Fonction de balayage automatique pour une configuration facile
- Différentes chaînes TV et stations de radio pour vous divertir

Profitez de vos contenus préférés

- Lecteur multimédia pour vos photos, vidéos et musiques

Profitez de l'option de stockage de masse externe

- Enregistrement instantané de programmes à la simple pression d'un bouton
- Pause, enregistrement et retour rapide de la télévision en direct

PHILIPS

décodeur TNT
Enregistrement de programmes haute définition

Caractéristiques

Tuner/réception/transmission

- Type de modulation: Compatible MPEG-2 DVB, Compatible MPEG-4 DVB, Réseau : MFN/SFN
- TV numérique: Terrestre, Radiodiffusion numérique terrestre, DVB-T2

Connectivité

- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Sortie péritel AUX: Audio G/D, PAL, RVB, S-Vidéo
- Interface de l'antenne terrestre: IEC 169-24 F, Alimentation de l'antenne 5 V, 50 mA
- USB: 1 port USB 2.0
- Sortie vidéo - numérique: HDMI

Pratique

- Installation facile: Installation automatique, Recherche automatique
- Contrôle parental: Minuterie verrouillage parental, Verrouillage par code PIN
- Confort d'utilisation: Description audio, Arrêt automatique
- Interface utilisateur: Mise à jour auto. des programmes, Mise à jour locale du logiciel via USB, Gestion de plusieurs sous-titres, Affichage sur écran TV, Modes TV et radio
- Type d'affichage: Écran LED 4 chiffres 7 segments
- Indication de l'intensité du signal

Enregistrement vidéo

- Enregistrement - améliorations: Effacement, Enreg. avec une seule touche

Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3 Letterbox
- Format de compression: MPEG-2 MP@ML (définition std), MPEG-4 (HD), MPEG-4 (DS)
- Protection du contenu/contre la copie: HDCP sur HDMI
- Résolution: jusqu'à 1 920 x 1 080 progressive

Décodage audio

- Format de compression: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG couche I/II, MPEG4 HE-AAC, Sous-mixage multicanal
- Système audio: Dolby Digital, Mono, Stéréo

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Consommation électrique: < 6 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions

- Emballé (l x P x H): 192 x 168 x 55 millimètre
- Dimensions du produit (l x H x P): 148 x 35 x 110 millimètre

Poids

- Emballé: 0,435 kg
- Non emballé: 0,312 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur, Télécommande, Mode d'emploi, 2 piles AA

DTR3000/EU

Points forts

Lecteur multimédia

Ce décodeur ultra-sophistiqué vous permet de regarder la télévision ainsi que vos contenus multimédias préférés. Grâce au lecteur multimédia intégré, vous pouvez profiter de vos photos, vidéos ou de votre musique via votre téléviseur.



Date de publication
2017-04-04

Version: 1.4.1

12 NC: 8670 001 32162
EAN: 34 25160 33530 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.

* HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

* HDTV est une marque commerciale de DIGITALEUROPE.