

Philips  
Décodeur DVB-T2

Enregistrement de programmes  
haute définition

**DTR3202**



## Ne ratez jamais vos programmes préférés

### HEVC (High Efficiency Video Coding)

Profitez d'un plus grand nombre de chaînes de télévision et de stations de radio. Le DTR3202 est doté d'un guide électronique de programmes sur 7 jours. Enregistrez\* directement vos programmes sur votre disque dur externe ou votre clé USB connectés au port USB. \* Facultatif

#### Accès à d'excellents programmes de télévision

- Fonction de balayage automatique pour une configuration facile
- Différentes chaînes TV et stations de radio pour vous divertir

#### Profitez de vos contenus préférés

- Lecteur multimédia pour vos photos, vidéos et musiques

#### Profitez de l'option de stockage de masse externe

- Enregistrement instantané de programmes à la simple pression d'un bouton
- Pause, enregistrement et retour rapide de la télévision en direct

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Tuner/réception/transmission

- Type de modulation: Compatible MPEG-2 DVB, Compatible MPEG-4 DVB, Réseau : MFN/SFN
- TV numérique: Terrestre, Radiodiffusion numérique terrestre, DVB-T2

## Connectivité

- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Sortie péritel AUX: Audio G/D, PAL, RVB, S-Vidéo
- Interface de l'antenne terrestre: IEC 169-24 F, Alimentation de l'antenne 5 V, 50 mA
- USB: 1 port USB 2.0
- Sortie vidéo - numérique: HDMI
- Connexions réseau: RJ45

## Pratique

- Installation facile: Installation automatique, Recherche automatique
- Contrôle parental: Minuterie verrouillage parental, Verrouillage par code PIN
- Confort d'utilisation: Description audio, Arrêt automatique
- Interface utilisateur: Mise à jour auto. des programmes, Mise à jour locale du logiciel via USB, Gestion de plusieurs sous-titres, Affichage sur écran TV, Modes TV et radio
- Type d'affichage: Écran LED 4 chiffres 7 segments
- Indication de l'intensité du signal

## Enregistrement vidéo

- Enregistrement - améliorations: Effacement, Enreg. avec une seule touche

## Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3 Letterbox
- Format de compression: MPEG-2 MP@ML (définition std), MPEG-4 (HD), MPEG-4 (DS)
- Protection du contenu/contre la copie: HDCP sur HDMI
- Résolution: jusqu'à 1 920 x 1 080 progressive

## Décodage audio

- Format de compression: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG couche I/II, MPEG4 HE-AAC, Sous-mixage multicanal
- Système audio: Dolby Digital, Mono, Stéréo

## Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Consommation électrique: < 6 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

## Dimensions

- Emballé (l x P x H): 192 x 168 x 55 millimètre
- Dimensions du produit (l x H x P): 168 x 35 x 110 millimètre

## Poids

- Emballé: 0,455 kg
- Non emballé: 0,335 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur, Télécommande, Mode d'emploi, 2 piles AAA

# Points forts

## Lecteur multimédia

Ce décodeur ultra-sophistiqué vous permet de regarder la télévision ainsi que vos contenus multimédias préférés. Grâce au lecteur multimédia intégré, vous pouvez profiter de vos photos, vidéos ou de votre musique via votre téléviseur.



Date de publication  
2018-11-15

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 001 39223  
EAN: 76 40186 96025 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.

\* HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

\* HDTV est une marque commerciale de DIGITALEUROPE.