

# MATCH LINE

## Matchline DVD-Videospeler

- *DVD video speler volgens de nieuwe DVD standaard.*
- *Superieure studiobeeldkwaliteit, resolutie 2 x zo hoog als b.v. VHS.*
- *Speelt DVD-Video disc, Audio CD en Video CD.*
- *Audio uitgangen voor Dolby ProLogic, Dolby Digital AC3 en MPEG2.*
- *Bediening via beeldschermmenu's.*

DVD-Videospeler  
**DVD935**



*Let's make things better.*



# PHILIPS

**TYPEBESCHRIJVING****Algemeen.**

- Weergave systeem voor DVD video in 720 x 576 pixels.
- Weergave systeem voor Video CD (VCD 2.0) in 352 x 288 pixels.
- Weergave van Audio CD.
- Afstandsbediening met jog en shuttle.

**Algemene functies.**

- Stop/weergave/pauze.
- Snel vooruit/achteruit (2 snelheden).
- Vertraagde weergave (3 snelheden en stap voor stap).
- Keuze titel/nummer.
- Overslaan volgend nummer/hoofdstuk.
- Herhalen (nummer/hoofdstuk/alles) of (nummer/alles).
- Herhalen A-B.
- Weergave willekeurige volgorde.
- Gebruikersvriendelijke installatiemenu's.

**Dvd functies.**

- Keuze camerastandpunt.
- Taalkeuze (1 van maximaal 8 talen).
- Keuze ondertiteling (1 van maximaal 32 talen).
- Aanpassing beeldverhouding (16:9, 4:3 letterbox, 4:3 pan & scan).
- Kinderslot.
- Ondersteuning disc menu (titelmenu/totaalscenario).
- Hervatten weergave na stop/stand-by.
- Screensaver (dim 75% na 15 minuten).
- Ondersteunt DVD discs met regio 2 codering.

**Video-cd functies.**

- Weergave voor VCD 2.0 discs.
- Hervatten weergave na stop/stand-by.
- Screensaver (dim 75% na 15 minuten).

**Audio-cd functies.**

- Tijdaanduiding (totaal/nummer/resterende speeltijd nummer).
- Programma (2-weg programmering).
- Favourite track selection (FTS).
- Volledige audiofunctionaliteit met afstandsbediening.

**Aansluitingen.**

Voorzijde:

- Hoofdtelefoon 6.5 mm JACK met level regelaar

Achterzijde:

- SCART met video uit en RGB uit.
- Cinch video uit (CVBS).
- Cinch audio uit L+R.
- Cinch digitaal audio uit (PCM/MPEG2/AC-3).

**Meegeleverde accessoires.**

- Afstandsbediening RT 8401 met batterijen.
- Net- en SCART- en audiokabel.
- Gebruiksaanwijzing.

**PRODUCTINFORMATIE**

Videosysteem	: PAL (OSD schakelbaar voor PAL/NTSC)
Lasertype	: AIGAA's , 650 nm
Digitale compressie	: MPEG1 (Video-CD) en MPEG2 (DVD)
Netspanning	: 100 - 240 V , 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	: 20 W
Stand-by vermogen	: <5 W
Afmetingen (b x h x d)	: 435 x 70 x 350 mm
Gewicht	: ca. 4 kg
Uitvoering	: zilverkleurig