

# MATCH LINE

## MatchLine DVD-Video Speler

- *DVD-Video speler volgens de DVD standaard.*
- *Superieure studiobeeldkwaliteit (RGB scart) en S-video.*
- *Speelt DVD-Video disc, Audio CD, CD-R, CD-RW en Video CD (dual laser).*
- *Geïntegreerde AC3/MPEG2 decoder voor 5.1 audio-uitgangen en downmix naar stereo (Dolby ProLogic).*
- *Digitale uitgang (2x) voor PCM, Dolby Digital AC3, MPEG2 en DTS.*
- *Perfect stilstaand beeld met zoom.*
- *Universele afstandsbediening.*
- *Uitvoering zilverkleurig volgens Philips Harmonised Design.*
- *Afmetingen h x b x d: 435 x 90 x 350 mm.*

DVD 955



DVD-Video Speler

# DVD 955



Let's make things better.



# PHILIPS

**TYPEBESCHRIJVING****Algemeen**

- Weergave systeem voor DVD video in 720 x 576 pixels.
- Weergave systeem voor Video CD (VCD 2.0) in 352 x 288 pixels.
- Weergave van Audio CD, CD-R en CD-RW.
- Afstandsbediening met jog en shuttle.

**Algemene functies**

- Stop / weergave / pauze.
- Snel vooruit / achteruit, 2 snelheden.
- Vertraagde weergave, 3 snelheden en stap voor stap.
- Keuze titel / nummer.
- Overslaan volgend nummer / hoofdstuk.
- Herhalen nummer / hoofdstuk / alles, of nummer / alles.
- Herhalen A-B.
- Weergave willekeurige volgorde.
- Gebruikersvriendelijke installatiemenu's.

**DVD functies**

- Resume functie 5 discs.
- Keuze camerastandpunt.
- Taalkeuze (1 van maximaal 8 talen).
- Keuze ondertiteling (1 van maximaal 32 talen).
- Aanpassing beeldverhouding (16:9, 4:3 letterbox, 4:3 pan & scan).
- Kinderslot.
- Ondersteuning disc menu (titelmenu / totaalscenario).
- Hervatten weergave na stop / stand-by.
- Screensaver (dim 75% na 15 minuten).
- Ondersteunt DVD discs met regio 2 codering.

**Video-CD functies**

- Weergave voor VCD 2.0 discs.
- Hervatten weergave na stop / stand-by.
- Screensaver (dim 75% na 15 minuten).

**Audio-CD functies**

- 3 D sound (pseudo ProLogic).
- Tijdaanduiding (totaal / nummer / resterende speeltijd nummer).
- Programma (2-weg programmering).
- Favourite track selection (FTS).
- Volledige audio functionaliteit met afstandsbediening.

**Aansluitingen**

- Hoofdtelefoon 6,5 mm JACK met level regelaar.
- Dubbele SCART (RGB uit) en VCR in.
- S-video uit (mini DIN).
- Cinch video uit (CVBS).
- Cinch audio uit L+R.
- Cinch audio uit Front (L+R), Surround (L+R), center en subwoofer.
- Cinch digitaal audio uit (PCM / MPEG2 / AC-3 / DTS).
- Optisch digitaal uit Toslink.
- Cinema link aansluiting.

**Meegeleverde accessoires**

- Afstandsbediening met batterijen.
- Net-, SCART- en audiokabel.
- Gebruiksaanwijzing.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Videosysteem	: PAL (OSD schakelbaar voor PAL/NTSC)
Lasertype	: AIGAA's, 650 / 780 nm (dual laser)
Digitale compressie	: MPEG1 (Video-CD) en MPEG2 (DVD)
Netspanning	: 100 - 240 V , 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	: 20 W
Stand-by vermogen	: <5 W
Gewicht	: ca. 4 kg

**Audiosysteem**

D/A convertor	: 24 bits
Signaal/ruis	: 110 dB
Kanaalscheiding	: 115 dB