



Philips
内置大容量驱动器

DVD

16 倍速 刻录机

DVDR1660



超凡的性能

一张 DVD+R DL 光盘可以存储 8.5GB 数据

飞利浦的创新刻录技术使您能够高速下载多达两倍的视频、图片、音乐和数据。

感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量

性能出众

- DVD+R/-R 上 16 倍速最高写入速度
- DVD+R DL 上 8 倍速写入

极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 高速 DVD 的最佳写入质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

便利性

- 10 种语言的步进式手册
- 即插即用，易于安装
- 双格式

PHILIPS

sense and simplicity

内置大容量驱动器
DVD 16 倍速 刻录机

规格

存储介质

- **读取速度** : DVD-ROM 上 16 倍速
- **刻录速度** : 16 倍速 DVD-R
- **写入速度** : 8 倍速 DVD+RW, DVD-RW 上 4 倍速
- **支持的格式** : 可刻录 CD, 可重写 CD, CD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, DVD+R DL

连通性

- **其它接口** : IDE 接口连接器

便利性

- **便于安装** : 即插即用

软件

- **Ahead Nero Suite 6**: Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

配件

- **随附配件** : 4 个安装螺钉, 用户手册

技术规格

- **存取时间** : CD: <120 兆秒 (标准), DVD: <140 兆秒 (标准)

DVDR1660/00M

产品集锦

动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

多语言手册

使用多语言手册, 您将可以通过自己的母语的引导来轻松完成安装过程。

+/- DL 上的双格式刻录机

新式驱动器支持在 +R 和 -R 8.5 GB 双层介质上写入

DVD+R/-R 上 16 倍速写入速度

DVD+R 和 DVD-R 光盘 16 倍速最高刻录速度

无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

8.5GB 存储容量

具有 8.5GB 存储容量的单面双层光盘



发行日期 2007-11-15

版本 : 1.0

12 NC: 9082 100 05559
EAN: 87 10895 91975 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com