

Philips
DVD player/recorder cu
intrare digitală i.LINK

DVDR3355



SHOWVIEW



Înregistrare mai simplă

Înregistrați programele TV preferate la calitate digitală și redați orice format video, inclusiv DivX, cu acest DVD recorder unic.

Înregistrări TV ușor de realizat

- ShowView pentru programare simplă și rapidă
- VPS/ PDC permite înregistrarea integrală și precisă a unui program TV
- Înregistrați până la 6 ore pe discuri DVD+R/RW sau DVD-R/RW cu un singur strat
- Tehnologia Dual Media înregistrează convenabil atât pe DVD+R/RW, cât și pe DVD-R/RW

Înregistrați din diverse surse, la o calitate perfectă

- Intrare digitală i.LINK, pentru copii perfecte de pe camera video
- Codare 2.0 Dolby Digital pentru înregistrări audio de calitate

Redă toate formatele

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Diapozitive (JPEG) muzicale
- Muzică: CD, CD-R/RW și MP3-CD

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Convertor D/A: 10 biți, 54 MHz
- Convertor A/D: 10 biți, 54 MHz

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 96 kHz
- Convertor A/D: 24 biți, 96 kHz
- Coeficient semnal/zgomot: 106
- Distorsionare și zgomot (1kHz): 90 dB
- Diafonie (1kHz): 105 dB
- Interval dinamic (1kHz): 90 dB

Înregistrare video

- Sistem de înregistrare: PAL, SECAM
- Formate de comprimare: MPEG2
- Moduri de înregistrare: High Quality (HQ), Standard Play (SP), Extended Play (EP), Super Long Play (SLP)
- Caracteristici înregistrare: Inserare marcaj capitol, Divizare, Ștergere, Marcare manuală capitol, Înregistrare One Touch (OTR), Index selectabil de imagini
- Compresie audio: Dolby Digital

Redare video

- Medii de redare: DVD, DVD+RW, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, DVD-Video, SVCD, Video CD, DVD+R
- Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1, Divx, MPEG4
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 multi-canal, PCM
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Medii de redare: DVD+R/+RW, Picture CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom

Medii de stocare

- Medii de înregistrare: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Tuner/Recepție/Transmisie

- Nr. de tunere TV: 1
- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Sistem TV: PAL

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare DV i.LINK (IEEE1394,4-pin), Intrare S-video
- Conectori spate: SCART1 (CVBS, ieșire S-video/RGB), SCART2 (CVBS, ieșire S-video/RGB), ieșire audio analogic S/D, ieșire video S-Video/CVBS, ieșire coaxială digitală, Intrare antenă RF / ieșire TV

Comoditate

- Caracteristici programare/timer: Program cu repetare zilnică / săptămânală, Timer manual, One Touch Recording, ShowView, Control înregistrare VPS/PDC
- Evenimente programabile: 8
- Perioadă de programare: 1 lună
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză

Alimentare


- Alimentare: 50 Hz, 220-240 V
- Consum (mod Pornit): 25 W (Uzual)
- Consum în stare de repaus: < 3 W

Accesorii

- Cabluri: Cablu SCART complet, cablu radio coaxial
- Telecomandă: Zappa, 37 taste (2422 549 0061 I)
- Baterii: 2 baterii AA
- Manual de utilizare
- Ghid de inițiere rapidă
- Card de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 65 x 285 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 514 x 155 x 380 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6 kg
- Greutate set: 4 kg



Caracteristici principale produs

ShowView

Prin intermediul sistemului ShowView, tot ceea ce trebuie să faci pentru a programa videorecorderul este să introduci numărul ShowView - un cod unic de maxim nouă cifre (de obicei, mai puține), tipărit în dreptul fiecărui program TV din majoritatea ghidurilor TV.

VPS/PDC

Prin intermediul sistemelor 'VPS' (Video Programming System) și 'PDC' (Program Delivery Control) postul TV controlează momentul de început și lungimea înregistrării programate. Altfel spus, înregistrarea va porni și se va opri singură la ora corespunzătoare, chiar dacă programul dorit începe mai devreme sau se termină mai târziu decât se aștepta.

6 ore de înregistrare video

Modul de înregistrare de 6 ore disponibil pe anumite modele de DVD recordere vă permite să înregistrați până la șase ore de material video pe un disc DVD+R/RW și DVD-R/RW cu un singur strat.

DualMedia

DVD recorderele Philips acceptă înregistrarea pe două tipuri de suporturi media, aceasta însemnând faptul că pot crea înregistrări pe discuri DVD+R/RW și DVD-R/RW. Acum puteți cumpăra orice tip de disc, iar recorderul Philips va crea întotdeauna înregistrări compatibile, care pot fi redare cu orice alt DVD player.

Intrare digitală i.LINK

Cunoscut și sub denumirile de IEEE 1394 și FireWire, i.Link transportă toate semnalele audio și video printr-un singur cablu digital, fără pierderi de calitate a imaginii sau a sunetului. Cu intrarea video digitală i.Link, vă puteți copia clipurile video realizate de dumneavoastră la calitatea digitală originală.

Codare Dolby Digital 2.0

Dolby Digital este o tehnologie avansată de codare audio digitală, utilizată pe toate discurile DVD-Video. DVD recorderele Philips stochează fișierele audio în același format, fiind perfect compatibile cu orice alt DVD player. Calitatea o depășește pe cea a videorecorderelor analogice.



Data apariției 2009-02-12

Versiune: 17.0.19

12 NC: 8622 810 12536
EAN: 87 10895 89591 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com