

DVDR 70

## DVD Video-Recorder

- **Aufgenommene DVD+R und DVD+RW abspielbar auf den meisten DVD-Playern**
- **6 Aufnahme-Qualitätsmodi: HQ/1h, SP/2h, SP+/2.5h, LP/3h, EP/4h, EP+/6h**
- **Aufnahmequellensignal: RGB, Y/C, FBAS**
- **Wiedergabe der DVD-Video, DVD+RW/+R, DVD-RW/-R (VM), S-Video-CD, Audio-CD/-RI/-RW/-MP3**
- **ShowView, NextTView Link, Easy Link, SAT-Record, OTR, Timer, Direct Record, VPS**
- **Index Picture Screen, Favorite Scene Selection, CinemaLink**
- **Dual Laser Drive II**
- **Verdeckte Frontanschlüsse für S-VHS, Audio/Video**
- **2 Scart, digital Audio out, Antennen-Durchschliff, Cinch-Buchsen**



MP3-CD PLAYBACK



SHOWVIEW



RC25115



# PHILIPS



DVDR 70

## DVD Video-Recorder

### DVD-Recorder

- Aufnahme-Medium:  
DVD+RW und DVD+R (kompatibel zu DVD-Playern und PC-DVD)
- Aufnahme-Modi:  
1 Stunde/HQ = DV (9,7 Mbit/s),  
2 Stunden/SP = DVD (5,1 Mbit/s),  
2,5 Stunden/SP+ > S-VHS (4,1 Mbit/s),  
3 Stunden/LP = S-VHS (3,4 Mbit/s),  
4 Stunden/EP > VHS (2,5 Mbit/s),  
6 Stunden/EP+ = VHS (1,7 Mbit/s)
- Timer-Programmierung:  
ShowView, VPS, nexTVView Link, OTR, Direct Recording,  
Timer-/Kalender-/Uhrzeit-Backup,  
5 Timer/1 Monat
- Aufnahme-Steuerung:  
SAT-Record: extern gesteuerte Aufnahme mit Statusspannung an Pin 8 (4,5 Volt) über Scart 2
- Aufnahme-Quellen:  
Analog (PAL/NTSC: RGB, YC, FBAS, Tuner-Empfang: PAL, VHF, UHF, Hyperband, Tuner-Abstimmung: PLL Kanal/Frequenz, Tuner-Installation: auto Suchlauf, Follow-TV, Easy Link)
- Aufnahme-Technik:  
Analog/Digital-Wandler (Smart VBR: variable Bitraten für maximale Aufnahmezeit, Virtual VBR buffer: Zwischenspeicher/5 Min. für konstante Bildqualität, Digital TBC: Time Base Correction ermöglicht eine bessere Aufnahme als das Original, MNR: bewegungsabhängige Rausch-Reduzierung minimiert die Datenrate)
- Index Picture Screen:  
per Aufnahme (auto/manuell): Screen shot, Name, Dauer, Modus, Programm, Datum, Restzeit
- Favorite Scene Selection:  
Kapitel teilen, überspringen, anhängen, löschen, sichern, Kapitel-Marker automatisch/manuell

### Ausstattung DVD-Player

- CD-Typen:  
Wiedergabe der DVD-Video, DVD+RW/+R, DVD-RW/-R(VM), S-/Video-CD, Audio-CD/-R/-RW/-MP3
- Cinemalink
- Bildformat:  
16:9, 4:3 Letterbox-PanScan
- Kindersicherung:  
Disc-Sperre (120 Titel), DVD-Kindersicherung (8 Stufen), Tasten- und Lade-Sperre (Vorführmodus)
- Wiedergabefunktionen allgemein:  
Play, Shuffle, Pause, Stop, Superb-Zoom (x1,3/x2/x4), perfektes Standbild, Einzelbildwahl, Wiederholung A-B, Kapitel, Titel, CD, direkte Kapitel-, Titel-, Zeitanwahl, schneller Vor-/Rücklauf (x4/x8/x32), Zeitlupe Vor-/Rücklauf (x0,5/x0,25/x0,125), Multi Kamera, Virtual Jog/Shuttle
- Wiedergabefunktionen DVD:  
max. 8 Sprachen, 32 Untertitel, Resume (5 discs)

### Video

- Bitrate variabel: MPEG 2 max. 9,8 Mbit/s
- DA-Wandler: 10 bit, 27 MHz
- AD-Wandler: 9 bit

### Audio

- MP3: ID3-Text, 32 - 256 kbit/s
- Analog-Ausgang: Stereo, 3D, TruSurround/SRS, Dolby Pro Logic downmix
- DA-Wandler: 16/20/24 bit, 44,1/48/96 kHz
- AD-Wandler: 16 bit, 48 kHz
- Dynamikumfang (dB): 85
- Signal-/Rauschabstand (dB): 95
- Klirrfaktor (dB): 85
- Kanaltrennung (dB): 95

### Anschlüsse Front

- Eingänge: S-VHS/Hosiden, Audio/Video-Cinch

### Anschlüsse Rückseite

- 2 Scart: FBAS, Y/C, RGB in/out
- 1 Hosiden: S-VHS/YC out
- Cinch: Video/FBAS und Audio-Stereo out, digital out
- Antennen-Durchschliff

### Stromversorgung

- Leistung Betrieb/Standby: 28/3 W
- Netzspannung: 200 - 240 V, 50/60 Hz

### Farbe

- Gerätefarbe: Silber

### Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm):  
43,5 x 7,6 x 33,5

### Gewicht

- Gerätegewicht netto (kg): 4.00

### Lieferumfang

- 1 x DVD+RW, Antennen-Kabel, Scart-, Video-, Audio-Kabel, Fernbedienung RC-25115

EAN: 8710895760935 (/021)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!  
4/03/L (01)

[www.philips.de](http://www.philips.de)

