

Philips
DVD-Recorder mit
Festplatte

250 GB

DVDR7310H



HDMI



GUIDEplus+



DCDi™
by FAROUDIA

DVD-Recorder mit Festplatte

mit GUIDE Plus+

Beim Aufnehmen auf Festplatte gibt's keine Speicherplatzprobleme mehr, und Ihre Lieblingsfilme können Sie später auf DVD brennen. Mit GUIDE Plus+ programmieren Sie Aufnahmen kinderleicht, sogar mit Titelinformationen.

Praktisch aufzeichnen, übertragen oder archivieren

- Aufnahme von mehr als 400 Stunden Fernsehprogramm auf der 250-GB-Festplatte
- ShowView für schnelles und einfaches Programmieren

Überragende Audio- und Videoqualität

- HDMI-Ausgang mit Video Upscaling auf eine HD-Auflösung von 720p/1080i

Einfache Aufnahme und Wiedergabe

- GUIDE Plus+ On Screen TV Guide
- One Touch Pause Live TV hält das Bild sofort an
- Instant Replay: Mit einem Tastendruck schöne TV-Momente erneut erleben

Wiedergabe und Aufzeichnung der gewünschten Inhalte

- Dual Media: Aufzeichnung auf DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Wiedergabe der Formate MP3, JPEG



PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Anzeige

- **A/D-Wandler:** 9 Bit, 27 MHz
- **D/A-Konverter:** 10 Bit, 54 MHz
- **Bild-Verbesserung:** Progressive Scan, Faroudja DCDi, Video Upscaling

Sound

- **A/D-Wandler:** 24 Bit, 96 kHz
- **D/A-Konverter:** 24 Bit, 96 kHz

Video-Aufnahme

- **Audio-Komprimierung:** Dolby Digital
- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2
- **Aufnahmemodi:** High Quality (HQ), Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long Play (LP), Extended Play (EP), Super Long Play (SLP), Super Extended Play (SEP)
- **Aufnahme-System:** PAL

Video-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2
- **Wiedergabemedien:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-Video, Video CD/SVCD

Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** Dolby Digital, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM
- **Wiedergabemedien:** Audio-CD, CD-R/RW

Standbild-Wiedergabe

- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Alben erstellen, Foto-Bearbeitung (Farben, Filter), Fotos umdrehen, Drehen, Diashow, Zoom
- **Wiedergabemedien:** CD-R/RW

Speichermedien

- **Festplattenkapazität:** 250 GB
- **HDD-Aufnahmeoptimierung:** Instant Replay, Time Shift Buffer, FlexTime, Instant-Jump, Pause Live TV
- **Kopieren von HDD auf DVD:** Schnellkopieren (direktes Kopieren)

Tuner/Empfang/Übertragung

- **TV-System:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM L/L'

Anschlussmöglichkeiten

- **Vordere/seitliche Anschlüsse:** Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, i.LINK-DV-Eingang (IEEE 1394, 4-polig), S-Video-Eingang
- **Rückseitige Anschlüsse:** Analog L/R Audio-Ausgang 2 x, Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, G-LINK, HF-Antenneneingang/TV-Ausgang, 2x SCART, S-Video-Ausgang

Komfort

- **Elektronische Programmzeitschrift (EPG):** GUIDE Plus+
- **programmierbare Ereignisse:** 25
- **Verbesserte Programmier-/Timerfunktion:** Automatische Satelliten-Aufnahme, Tägliches/Wöchentliches Repeat-Programm, Manueller Timer, One Touch Recording, ShowView, VPS/PDC-Aufnahmesteuerung
- **Disc-Verzeichnis:** Bis zu 9.000 Titel, Bis zu 999 Discs

Stromversorgung

- **Stromverbrauch:** 35 W
- **Stromversorgung:** 50 Hz, 220 bis 240 V
- **Standby-Stromverbrauch:** 3

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Schnellstartanleitung, Betriebsanleitung, Antennenkabel, Full SCART-Kabel, IR-Blaster, Netzkabel, Fernbedienung, 2 AA-Akkus
- **Fernbedienung 12NC:** 242254900739

Abmessungen

- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 549 x 160 x 443 mm
- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 435 x 76 x 335 mm
- **Gerätgewicht:** 5 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 7,5 kg

Wichtige Produktinfos

GUIDE Plus+ On Screen TV Guide

GUIDE Plus+ ist eine kostenlose elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm, die Sie über das Fernsehprogramm der nächsten Tage informiert und Ihnen die Möglichkeit gibt, den Timer des DVD-Recorders mit einem einzigen Tastendruck zu programmieren.

One Touch Pause Live TV

Pause Live TV gibt Ihnen die absolute Kontrolle. Sobald der Recorder eingeschaltet ist, nimmt ein sehr großer integrierter Speicher das Fernsehprogramm auf. Dadurch haben Sie die Möglichkeit das Programm jederzeit anzuhalten, erneut abzuspielen oder zu speichern. Wenn Sie sich eine Pause gönnen möchten, können Sie Ihr Live-Fernsehprogramm mit nur einen Tastendruck anhalten, und weiter ansehen, wann immer es Ihnen am besten passt.

Instant Replay

Instant Replay gibt Ihnen die Kontrolle über aufregende Fernsehmomente, damit Sie wichtige Szenen in einem Film oder Sportereignis mit einem Tastendruck sofort noch einmal genießen können. Die Festplatte kann jede Szene wiederholen und dabei gleichzeitig das Programm weiter aufnehmen.

Dual Media

Philips DVD-Recorder unterstützen die Aufnahme auf zweierlei Medien, nämlich auf DVD+R/RW, DVD-R/RW und DVD+R DL. Der Recorder bespielt alle DVD-Rohlinge, die auch mit allen DVD-Playern kompatibel sind.

HDMI (720p/1080i)

Über HDMI (High-Definition Multimedia Interface) werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Mit Video Upscaling können Sie die Auflösung der von DVDs verwendeten SD-Videosignale (Standard Definition) auf HD (High Definition) bis zu 720p oder 1080i erhöhen und einen ganz neuen Detailreichtum mit schärferen und lebensechteren Bildern erleben. Das so erzeugte HD-Video-Ausgangssignal kann über die HDMI-Schnittstelle an ein HD-Display geleitet werden. HDMI ist vollständig abwärtskompatibel mit DVI.



Ausstellungsdatum
2009-01-22

Version: 3.2.10

12 NC: 8622 810 13794
EAN: 87 10895 99088 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com