

Philips
Lecteur DVD



DVP1013



Accepte simplement tous les formats

Voici un lecteur de rêve qui vous promet une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la possibilité de lire pratiquement n'importe quel disque! Ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent, dans le confort de votre foyer.

Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images nettes et naturelles
- Le convertisseur audio 192 kHz/24 bits rehausse l'entrée audio analogique
- Sorties audio analogique et numérique de grande qualité
- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale

Lit toutes vos vidéos et musiques

- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Ultracompact pour tous les styles de vie

- Conception hyper-profilée qui s'adapte partout

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Son

- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Rapport signal/bruit: 90
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB

Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD vidéo/SVCD, CD, DVD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW, CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA
- Débit numérique MP3: 32 - 256 kbps

Lecture d'images fixes

- Format de compression des photos: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos,

- Rotation, Diaporama, Zoom
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, CD photos

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite progressive

Accessoires

- Accessoires inclus: 2 piles AAA, Câble audio/vidéo, Télécommande, Carte d'enregistrement du produit, Manuel d'utilisation, Feuillet de garantie international

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 304 x 95 x 288 mm

Alimentation

- Consommation: < 10 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Français (Canada), Anglais, Espagnol (Mexique)

Caractéristiques

Accepte tous les formats

Lit les supports MP3, WMA ou JPEG. Faites l'expérience du partage de vos fichiers multimédia sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison, dans le confort de votre salon.

DAC audio 192 kHz/24 bits

L'échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Balayage progressif

Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.



Date de publication
2012-08-08

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 31923
UPC: 6 09585 13688 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com