

飞利浦  
DVD 播放机

HDMI 1080p  
USB 2.0  
DivX Ultra

DVP2881



## 获得更锐利、更清晰的影像

### HDMI 1080p 像素提升技术

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机 DVP2881 为您提供了极佳的影音娱乐体验。

#### 身临其境般的音频和视频效果

- CinemaPlus 提供更优质、锐利且清晰的图像
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验

#### 连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

#### 支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

#### 易于使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

# PHILIPS


# 产品亮点

## HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

## CinemaPlus



如刀锋般锐利的图像和宛若真实的赛事，让您目不暇给。CinemaPlus 采用智能算法，深入分析每一帧，每一个像素，提供最佳的锐度和色彩稳定性。效果是非常明显的 - 您将看到更多的细节、画面变得更加清晰并且一切看起来特别自然。电影之夜将截然不同。

## ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，

也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

## DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

## 多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

## EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI


CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

## USB 媒体连接技术




通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

## 逐行扫描



逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

## 屏幕调整



无论您欣赏什么内容，在什么电视上欣赏，屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条，您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏幕调整按钮、选择格式，即可全屏欣赏影片

# 规格

## 文件格式

- 音频 : mp3, wma
- 图片 : JPEG
- 视频 : avi, divx, mpeg, mpg

## 视频播放

- 压缩格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统 : PAL, NTSC

## 光学播放媒体

- 可播放光盘 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 照片光盘, SVCD, VCD

## 静态照片播放

- 压缩格式 : JPEG
- 画面效果增强 : 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放

## 音频播放

- MP3 比特率 : 8 - 320 kbps
- 压缩格式 : 杜比数字, MP3, PCM, WMA
- WMA 比特率 : 32 - 192 kbps

## 图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强 : 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升 (720p, 1080i/p)

## 连接

- 前置接口 : USB 2.0
- 背面连接 : 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, HDMI 输出

## 便利性

- 儿童保护 : 儿童锁, 儿童锁

## 功率

- 电源 : 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗 : < 11 瓦
- 待机功耗 : < 0.5 瓦

## 声音

- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 频率响应 : 30-20000 赫兹
- 串音 (1 千赫) : > 100 分贝
- 失真和噪音 (1 千赫) : > 85 分贝
- 动态范围 (1 千赫) : > 90 分贝
- 声音系统 : 杜比数字
- 信噪比 : > 100 分贝

## 附件

- 随附的附件 : AAA 电池 (x1), 遥控器, 保修单, 全球保修单, 用户手册, 音频 / 视频电缆

## 尺寸

- 产品 (宽 x 高 x 厚) : 270 x 37.5 x 201 毫米
- 产品重量 : 1 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚) : 316 x 77 x 280 毫米
- 重量 (含包装) : 1.38 千克

## 外箱

- EAN: 87 12581 68133 3
- 总重 : 1.686 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高)) : 36 x 28.2 x 8 厘米
- 净重 : 1.334 千克
- 用户包装数量 : 1
- 自重 : 0.352 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ) : 36 x 28.2 x 8 厘米
- EAN: 87 12581 68133 3
- 总重 : 1.686 千克
- 净重 : 1.334 千克
- 随附产品数量 : 1
- 包装类型 : 箱体
- 自重 : 0.352 千克
- 放置架子的类型 : 侧放

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ) : 31 x 3.9 x 20.37 厘米
- 重量 : 1.11 千克



发行日期 2017-04-04

版本 : 6.0.1

12 NC: 8670 001 01206  
EAN: 87 12581 68133 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)