

飞利浦  
DVD 播放机

DivX

DVP3146K



## 在电视上播放电脑中的影片

### 带卡拉 OK

您觉得外形大小重要吗？您有听过“简洁胜于繁琐”的理念吗？在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁琐！简简单单的装置，实实在在地播放任何光盘格式，这其中当然包括您的数码照片，而且兼顾它的画质，做到尽善尽美。

#### 身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 高品质模拟和数字音频输出
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 5.1 声道环绕立体声音频输出

#### 支持各种影片和音乐

- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放

#### 适合任何空间、各种生活方式

- 超薄设计，适合任意摆放

#### 改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 图片 / 显示

- **D/A 转换器:** 12 比特, 108 兆赫
- **画面增强:** 逐行扫描, 视频提升采样

### 音响

- **D/A 转换器:** 24 位, 192 kHz
- **频率响应:** 30-20000 赫兹
- **信噪比:** 90
- **失真和噪音 (1kHz):** 65 dB
- **串音 (1kHz):** 70 dB
- **动态范围 (1kHz):** 80 dB
- **声音系统:** 杜比数字

### 视频播放

- **播放媒介:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- **压缩格式:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **光盘播放系统:** PAL, NTSC

### 音频播放

- **播放媒介:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- **MP3 比特率:** 32 - 320 kbps
- **压缩格式:** MP3, 杜比数字, PCM, WMA

### 静态照片播放

- **播放媒介:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **图像压缩格式:** JPEG
- **画面增强:** 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 缩放

### 连接

- **前接 / 侧接:** 麦克风
- **背面连接:** 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出, 模拟音频多声道输出

### 方便

- **儿童保护:** 儿童锁, 儿童锁
- **屏幕显示语言:** 英语, 简体中文
- **卡拉 OK:** MIC 音量

### 电源

- **功耗:** < 10 瓦
- **待机功耗:** < 0.8 W
- **电源:** 50/60 Hz, 110-240V

### 附件

- **随附配件:** 音频/视频电缆, 遥控器, 全球保修单, 2 节 AAA 电池, 用户手册

### 尺寸

- **装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):** 360 x 37 x 209 毫米
- **包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):** 415 x 82 x 282 毫米

### 多媒体应用

- **播放格式:** DivX, JPEG 静态数码照片, MP3

## 产品集锦

### 全能播放

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性, 在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

### 192kHz/24 位音频 DAC

192kHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

### 卡拉 OK 计分

卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现, 以便您继续提高, 也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级, 并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。

### 逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

### 5.1 声道音频输出



发行日期 2009-02-19

版本: 1.0.9

12 NC: 8670 000 27641  
EAN: 87 12581 31954 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)