

飞利浦  
DVD 播放机，带 USB 接  
口

DivX 播放

DVP3166K



## 从 USB 直接接入电视

带卡拉 OK

您觉得外形大小重要吗？您有听过“简洁胜于繁琐”的理念吗？在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁琐！简简单单的装置，实实在在地播放任何光盘格式，这其中当然包括您的数码照片，而且兼顾它的画质，做到尽善尽美。

### 身临其境般的音频和视频效果

- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 5.1 声道音频和立体声输出，支持多连接
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然

### 支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放

### 方便易用

- USB 直放，轻松播放 USB 闪存盘上的照片和音乐

### 改进的卡拉 OK 功能


- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形


# 产品亮点

## 192kHz/24 位音频 DAC



192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

## 5.1 音频和立体声输出




5.1 声道音频和立体声输出, 支持多连接

## 卡拉 OK 计分



卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现, 以便您继续提高, 也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级, 并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。


## 全能播放



可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性, 在舒适的起居室内享

受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

## 逐行扫描



逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

## USB 直放

只需将设备插入飞利浦 DVD 系统上的 USB 端口, 您就可以直接从设备上播放数码音乐和照片, 与您的家人和朋友共享快乐时光。



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 24 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样, 灵智图像

## 音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 dB
- 串音 (1 千赫): 70 dB
- 动态范围 (1 千赫): 80 dB
- 声音系统: 杜比数字, DTS

## 视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式: MP3, 杜比数字, PCM, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

## 静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 缩放

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3

## 连接

- 前接 / 侧接: 麦克风
- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出, 模拟音频多声道输出

## 方便

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 卡拉 OK: MIC 音量

## 电源

- 电源: 50/60 Hz, 110-240V
- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 0.8 瓦

## 附件

- 随附配件: 音频 / 视频电缆, 遥控器, 保修单, 全球保修单, 2 节 AAA 电池, 用户手册

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 360 x 37 x 210 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 415 x 82 x 282 毫米



发行日期 2010-01-29

版本: 2.0.10

12 NC: 8670 000 27653  
EAN: 87 12581 31965 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)