

飞利浦
DVD 播放机



DVP3556K

播放 DVD 或 USB 内容，多媒体随意欣赏

具有 DTS 数字环绕音效

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

身临其境般的音频和视频效果

- DTS 数字环绕声带来多声道环绕立体声
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

改进的卡拉 OK 功能

- K 歌之王，互动娱乐妙趣横生
- 卡拉 OK 录音，向朋友们展示您的演唱天分

易于使用

- “我的墙纸”为您定制个性化的欢迎屏幕
- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


产品亮点

DivX Ultra 认证




有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

高速 USB 2.0 连接



USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

DTS 数字环绕声



DTS 使 DVD 电影具有优异的环境立体声。

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

卡拉 OK 录音

卡拉 OK 录音是一种先进的功能，可用来记录您的歌唱表演并将文件转换成 MP3 格式，从而可在便携式媒体播放器上播放。只需将您的闪存盘或便携式媒体播放器连接到 USB 数据线，并接入 DVD 播放机的 USB 端口，您的演唱便会以一种压缩格式编码，从而创建一个节约空间的 MP3 文件。这样，您在外出期间便可自己回味或与朋友分享自己的演唱了。

K 歌之王

让您的卡拉 OK 演唱带来更多乐趣和惊喜。K 歌之王功能允许多个演唱者对唱，评出最佳歌手。歌手们轮流演唱，飞利浦卡拉 OK 计分系统会分析每位歌手的演唱表现。每次演唱完后，系统都会显示一个幽默的卡通来表示歌手的演唱水平和计分。得分最高的歌手最后将获得 K 歌之王的称号！

我的墙纸

用您的得意照片来个性化 DVD 播放机的墙纸。“我的墙纸”让您可以上传自己的得意照片，用作您的飞利浦 DVD 播放机的墙纸。“我的墙纸”兼容于大多数照片格式，您甚至可以更改所上传照片的对比度，以营造独特的灯光效果。当您打开 DVD 播放机时，看到的再也不是千篇一律的欢迎屏幕。“我的墙纸”功能使用方便，给大家平添一份乐趣。

一键创建 MP3

在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件，并通过 USB 电缆将其直接存储在闪存棒或便携式媒体播放器上。在家创建 MP3 文件，无需使用电脑，甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3，享受极致的方便性。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域——节能、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

DivX
ULTRA

HI-SPEED
USB

dts
Digital Surround

DOLBY
DIGITAL

PROGRESSIVE
SCAN

KARAOKE
SCORING

DVD
VIDEO

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强 : 逐行扫描, 视频提升采样

声音

- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 频率响应 : 30-20000 赫兹
- 信噪比 : > 90
- 失真和噪音 (1 千赫) : > 65 分贝
- 串音 (1 千赫) : > 70 分贝
- 动态范围 (1 千赫) : > 80 分贝
- 声音系统 : 杜比数字

视频播放

- 播放媒介 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 压缩格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统 : NTSC, PAL

音频播放

- 播放媒介 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式 : MP3, 杜比数字, PCM, WMA
- MP3 比特率 : 32 - 320 kbps

静态照片播放

- 播放媒介 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 图像压缩格式 : JPEG

- 画面效果增强 : 翻转照片, 旋转, 缩放, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

连接

- 前接 / 侧接 : 麦克风, USB
- 背面连接 : 模拟音频 L/R 输出, 逐行分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出

便利性

- 儿童保护 : 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言 : 英语, 简体中文

电源

- 电源 : 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗 : < 10 瓦
- 待机功耗 : < 0.35

附件

- 随附的附件 : 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 遥控器, 全球保修单, 用户手册, 电源线

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) : 400 x 80 x 282 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) : 360 x 37 x 209 毫米

多媒体应用

- 多媒体连接 : USB 内存类设备
- 播放格式 : DivX, JPEG 静态数码照片, MP3



发行日期 2014-03-13

版本 : 1.2.3

12 NC: 8670 000 59515
EAN: 69 23410 70094 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com