

飞利浦
DVD 播放机



DVP3560K



获得更锐利、更清晰的影像

具有 HDMI 1080p

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

身临其境般的音频和视频效果

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 录音，向朋友们展示您的演唱天分
- K 歌之王，互动娱乐妙趣横生

易于使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- “我的墙纸”为您定制个性化的欢迎屏幕
- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

产品亮点

HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购

买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

高速 USB 2.0 连接

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

EasyLink

EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

卡拉 OK 录音

卡拉 OK 录音是一种先进的功能，可用来记录您的歌唱表演并将文件转换成 MP3 格式，从而可在便携式媒体播放器上播放。只需将您的闪存盘或便携式媒体播放器连接到 USB 数据线，并接入 DVD 播放机的

USB 端口，您的演唱便会以一种压缩格式编码，从而创建出一个节约空间的 MP3 文件。这样，您在外出期间便可自己回味或与朋友分享自己的演唱了。

K 歌之王

让您的卡拉 OK 演唱带来更多乐趣和惊喜。K 歌之王功能允许多个演唱者对唱，评出最佳歌手。歌手们轮流演唱，飞利浦卡拉 OK 计分系统会分析每位歌手的演唱表现。每次演唱完后，系统都会显示一个幽默的卡通来表示歌手的演唱水平和计分。得分最高的歌手最后将获得 K 歌之王的称号！

一键创建 MP3

在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件，并通过 USB 电缆将其直接存储在闪存棒或便携式媒体播放机上。在家创建 MP3 文件，无需使用电脑，甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3，享受极致的方便性。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 节能、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

HDMI™

DivX
ULTRA™



PROGRESSIVE
SCAN



MP3-CD PLAYBACK

KARAOKE
SCORING

DVD
VIDEO

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频像素提升, 视频像素提升 (720p, 1080i/p), 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 80 分贝
- 串音 (1 千赫): 90 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 80 分贝
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 光盘播放系统: PAL

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- 压缩格式: MP3, 杜比数字, PCM, WMA

静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 幻灯片放映, 翻转

照片, 高清分辨率, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

连接

- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 逐行分量视频输出, 数字同轴输出, HDMI 输出, 复合视频 (CVBS) 输出
- 前接 / 侧接: USB, 麦克风

便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

电源

- 功耗: < 10 瓦
- 电源: 230V, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 遥控器, 用户手册, 保修单, 音频 / 视频电缆, 电源线, 快速入门指南

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 400 x 80 x 282 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 39 x 209 毫米

多媒体应用

- 播放格式: JPEG 静态数码照片, MP3, DivX
- 多媒体连接: USB 内存类设备



发行日期 2014-03-13

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 000 61968
EAN: 69 23410 70093 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com