

飞利浦 3000 series
DVD 播放机



DVP3610



畅享 DVD

您觉得外形大小重要吗？您有听过“简洁胜于繁琐”的理念吗？在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁琐！简简单单的装置，实实在在地播放任何光盘格式，这其中当然包括您的数码照片，而且兼顾它的画质，做到尽善尽美。

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验

支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

适合任何空间、各种生活方式

- 超薄设计，适合任意摆放

PHILIPS

产品亮点

多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/ RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

192kHz/24 位音频 DAC


192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用，从原始模拟声波波形捕获更多信息，从而产生更丰富的音频再现效果。

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

屏幕调整

无论您欣赏什么内容，在什么电视上欣赏，屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条，您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏幕调整按钮、选择格式，即可全屏欣赏影片



规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 100
- 失真和噪音 (1 千赫): 85 分贝
- 串音 (1 千赫): 100 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 90 分贝
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA, PCM

静态照片播放

- 播放媒介: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

多媒体应用

- 播放格式: JPEG 静态数码照片, MP3, DivX

连接

- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出

便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 中文, 繁体中文, 马来语

功率

- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦
- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: 遥控器, 全球保修单, 用户手册, 音频 / 视频电缆, AAA 电池 (x1)

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 310 x 39 x 209 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 80 x 282 毫米
- 电视机重量: 1.3 千克
- 重量 (含包装): 1.8 千克



发行日期 2015-04-08

版本: 1.1.7

12 NC: 8670 000 84273
EAN: 87 12581 62508 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com