

飞利浦  
DVD 播放机

HDMI 1080p  
USB 2.0  
DivX Ultra



DVP3690K

## 获得更锐利、更清晰的影像

### HDMI 1080p 像素提升技术

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

#### 身临其境般的音频和视频效果

- CinemaPlus 提供更优质、锐利且清晰的图像
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰

#### 支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放
- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

#### 改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 录音，向朋友们展示您的演唱天分
- K 歌之王，互动娱乐妙趣横生

#### 易于使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘

# PHILIPS

## 产品亮点

### CinemaPlus



如刀锋般锐利的图像和宛若真实的赛事，让您目不暇给。CinemaPlus 采用智能算法，深入分析每一帧，每一个像素，提供最佳的锐度和色彩稳定性。效果是非常明显的 - 您将看到更多的细节、画面变得更加清晰并且一切看起来特别自然。电影之夜将截然不同。

### HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

### DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购

买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

### 多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

### ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

### EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI

CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。


### K 歌之王

让您的卡拉 OK 演唱带来更多乐趣和惊喜。K 歌之王功能允许多个演唱者对唱，评出最佳歌手。歌手们轮流演唱，飞利浦卡拉 OK 计分系统会分析每位歌手的演唱表现。每次演唱完后，系统都会显示一个幽默的卡通来表示歌手的演唱水平和计分。得分最高的歌手最后将获得 K 歌之王的称号！

### 卡拉 OK 录音

卡拉 OK 录音是一种先进的功能，可用来记录您的歌唱表演并将文件转换成 MP3 格式，从而可在便携式媒体播放器上播放。只需将您的闪存盘或便携式媒体播放器连接到 USB 数据线，并接入 DVD 播放机的 USB 端口，您的演唱便会以一种压缩格式编码，从而创建一个节约空间的 MP3 文件。这样，您在外出期间便可自己回味或与朋友分享自己的演唱了。

### USB 媒体连接技术



通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

# 规格

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量: 1.05 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
36 x 28.2 x 8 厘米
- 净重: 1.2 千克
- 总重: 1.55 千克
- EAN: 87 12581 67185 3
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 样品
- 放置架子的类型: 样品

## 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 净重: 1.2 千克
- 总重: 1.55 千克
- 自重: 0.35 千克
- EAN: 87 12581 67185 3
- 用户包装数量: 1

## 文件格式

- 音频: mp3, wma
- 图片: JPEG, JPG
- 视频: avi, divx, mpeg, mpg

## 视频播放

- 压缩格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 光学播放媒体

- 可播放光盘: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 照片光盘, SVCD, VCD

## 静态照片播放

- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放
- 压缩格式: JPEG

## 卡拉 OK 播放

- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音

## 高控制

- 高级功能: 评分, 消音

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

## 音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA, PCM
- MP3 比特率: 8 - 320 kbps
- WMA 比特率: 32 - 192 kbps

## 连接

- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 分量视频输出, 数字同轴输出, HDMI 输出
- 前置接口: 麦克风输入, USB 2.0

## 便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁

## 功率

- 功耗: < 11 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦
- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

## 声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: > 100 分贝
- 失真和噪音 (1 千赫): > 85 分贝
- 串音 (1 千赫): > 100 分贝
- 动态范围 (1 千赫): > 90 分贝
- 声音系统: 杜比数字

## 附件

- 随附的附件: AAA 电池 (x1), 音频 / 视频电缆, HDMI 电缆, 快速入门指南, 遥控器, 保修单, 全球保修单, 用户手册

## 尺寸

- 产品 (宽 x 高 x 厚): 310 x 39.5 x 210 毫米
- 产品重量: 1.3 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 360 x 80 x 282 毫米
- 重量 (含包装): 1.8 千克



发行日期 2016-12-14

版本: 1.1.3

12 NC: 8670 000 98737  
EAN: 87 12581 67185 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)