

飞利浦 3000 series
DVD 播放机



DVP3800



播放 DVD 或 USB 内容，多媒体随意欣赏

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验

连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

易于使用

- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘



asimpleswitch.com

PHILIPS

产品亮点

多媒体 DivX


可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

USB 媒体连接技术




通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

DivX Ultra 认证




有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

12 位 /108MHz 视频处理




12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

192kHz/24 位音频 DAC



192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用，从原始模拟声波波形捕获更多信息，从而产生更丰富的音频再现效果。

屏幕调整



无论您欣赏什么内容，在什么电视上欣赏，屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条，您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏幕调整按钮、选择格式，即可全屏欣赏影片。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域？能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。



规格

图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强 : 逐行扫描, 视频提升采样

声音

- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 频率响应 : 30-20000 赫兹
- 信噪比 : 100
- 失真和噪音 (1 千赫) : 85 分贝
- 串音 (1 千赫) : 100 分贝
- 动态范围 (1 千赫) : 90 分贝
- 声音系统 : 杜比数字

视频播放

- 播放媒介 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 压缩格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统 : NTSC, PAL

音频播放

- 播放媒介 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式 : MP3, 杜比数字, PCM, WMA
- MP3 比特率 : 32 - 320 kbps

静态照片播放

- 播放媒介 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式 : JPEG
- 画面效果增强 : 翻转照片, 旋转, 缩放, 幻灯片

放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

连接

- 前接 / 侧接 : USB
- 背面连接 : 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出

便利性

- 儿童保护 : 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言 : 中文, 简体中文

功率

- 电源 : 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗 : < 10 瓦
- 待机功耗 : < 1 瓦

附件

- 随附的附件 : 音频 / 视频电缆, 遥控器, 全球保修单, 电源线, 快速入门指南, 1 x AAA 电池

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) : 400 x 80 x 284 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) : 360 x 42 x 209 毫米
- 电视机重量 : 1.3 千克
- 重量 (含包装) : 2.3 千克

多媒体应用

- 多媒体连接 : USB 内存类设备
- 播放格式 : DivX, JPEG 静态数码照片, MP3



发行日期 2014-07-23

版本 : 4.3.6

12 NC: 8670 000 71515
EAN: 69 23410 70657 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com