

飞利浦
DVD 播放机



DVP3880K



获得更锐利、更清晰的影像

HDMI 1080p 像素提升技术

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

身临其境般的音频和视频效果

- CinemaPlus 提供更优质、锐利且清晰的图像
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰

支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 录音，向朋友们展示您的演唱天分
- K 歌之王，互动娱乐妙趣横生


易于使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘

PHILIPS

产品亮点

CinemaPlus



如刀锋般锐利的图像和宛若真实的赛事，让您目不暇给。CinemaPlus 采用智能算法，深入分析每一帧，每一个像素，提供最佳的锐度和色彩稳定性。效果是非常明显的 - 您将看到更多的细节、画面变得更加清晰并且一切看起来特别自然。电影之夜将截然不同。

HDMI 1080p




HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

USB 媒体连接技术



通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/ RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

EasyLink

EasyLink 您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

卡拉 OK 录音

卡拉 OK 录音是一种先进的功能，可用来记录您的歌唱表演并将文件转换成 MP3 格式，从而可在便携式媒体播放器上播放。只需将您的闪存盘或便携式媒体播放器连接到 USB 数据线，并接入 DVD 播放机的 USB 端口，您的演唱便会以一种压缩格式编码，从而创建一个节约空间的 MP3 文件。这样，您在外出期间便可自己回味或与朋友分享自己的演唱了。

K 歌之王

让您的卡拉 OK 演唱带来更多乐趣和惊喜。K 歌之王功能允许多个演唱者对唱，评出最佳歌手。歌手们轮流演唱，飞利浦卡拉 OK 计分系统会分析每位歌手的演唱表现。每次演唱完后，系统都会显示一个幽默的卡通来表示歌手的演唱水平和计分。得分最高的歌手最后将获得 K 歌之王的称号！

一键创建 MP3

在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件，并通过 USB 电缆将其直接存储在闪存棒或便携式媒体播放器上。在家创建 MP3 文件，无需使用电脑，甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3，享受极致的方便性。



规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频像素提升, 视频像素提升 (720p, 1080i/p), 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 80 分贝
- 串音 (1 千赫): 90 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 80 分贝
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 光盘播放系统: PAL

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- 压缩格式: MP3, 杜比数字, PCM, WMA

静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 幻灯片放映, 翻转

照片, 高清分辨率, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

连接

- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 逐行分量视频输出, 数字同轴输出, HDMI 输出, 复合视频 (CVBS) 输出
- 前接 / 侧接: USB, 麦克风

便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文

功率

- 功耗: < 10 瓦
- 电源: 230V, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 遥控器, 用户手册, 保修单, 音频 / 视频电缆, 电源线, 快速入门指南, AAA 电池 (x1)

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 400 x 80 x 282 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 39 x 209 毫米

多媒体应用

- 播放格式: JPEG 静态数码照片, MP3, DivX
- 多媒体连接: USB 内存类设备



发行日期 2015-04-14

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 000 70579
EAN: 69 23410 70626 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com