

Philips
DVD-Player mit USB

DivX Ultra

DVP5160



Direkt von USB zum Fernseher

mit DivX Ultra

Der DVP5160 liefert fehlerfreie, wirklichkeitsgetreue Bildqualität. Er gibt nahezu jede Art von Disc wieder und bietet ein herausragendes und unvergessliches Film- und Musikerlebnis.

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- Smart Sound optimiert die Audioeinstellungen
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguasgabe
- Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Bedienungsfreundlich

- USB Direct für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken

Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Superschlankes Design – passt überall hin

PHILIPS

Besonderheiten

DivX Ultra-zertifiziert

Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

Alle Formate

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals

erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Progressive Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.



Daten

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Smart Picture, Video Upsampling

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Signal/Rausch-Verhältnis: 100
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 85 dB
- Übersprechen (1 kHz): 100 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 90 dB
- Soundsystem: Dolby Digital
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz

Video-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video-Wiedergabesystem: PAL, NTSC

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-CD
- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

Standbildwiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: DivX, MP3, JPEG-Standbilder

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Analoger L/R Audio-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Scart

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit, Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Benutzerhandbuch

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 435 x 38 x 209 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 490 x 82 x 296 mm
- Gerätegewicht: 1,6 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,8 kg

Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Stromverbrauch: <10 W
- Standby-Stromverbrauch: <0,8 W



Ausstellungsdatum
2017-04-04

Version: 2.1.13

12 NC: 8670 000 27654
EAN: 87 12581 31966 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com