

Philips
DivX Ultra

DivX

DVP5900



Tout voir, tout écouter, tout jouer avec HDMI

Laissez-vous séduire par ce lecteur DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez l'univers du cinéma maison en vous laissant emporter par la vidéo haute définition (720p/1080i).

Performances vidéo inouïes

- Sortie numérique HDMI pour une connexion aisée avec un seul câble
- Suréchantillonnage vidéo pour une résolution atteignant jusqu'à 1080i lignes
- Lecture haute définition JPEG pour des images en résolution native

Enrichissez votre cinéma

- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
- Le convertisseur audio 192 kHz/24 bits rehausse l'entrée audio analogique

Accepte tous les formats

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musique : CD, MP3-CD, CD-R/RW et Windows Media™ Audio
- Format photo : CD photo (JPEG)

PHILIPS
sense and simplicity

Spécifications

Image/Affichage

- **Convertisseur N/A:** 10 bits, 54 MHz
- **Amélioration de l'image:** Progressive Scan, Amélioration rés vidéo, Suréchantillonnage vidéo

Sound

- **Convertisseur N/A:** 192 kHz / 24 bits
- **Rapport signal sur bruit:** 108 dB
- **Distorsion et bruit (1 kHz):** 80
- **Diaphonie (1 kHz):** 100
- **Plage dynamique (1 kHz):** 94
- **Système audio:** Dolby Digital, MPEG-2, Stéréo
- **Sound Enhancement:** Mode Nuit

Lecture vidéo

- **Supports de lecture:** CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, DVD-Vidéo, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Formats de compression:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, DivX 3.1, DivX 4.x, DivX 5.x

Audio Playback

- **Supports de lecture:** CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- **Format de compression:** Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Débit numérique MP3:** 32-256 kbps

Lecture d'images fixes

- **Supports de lecture:** Picture CD
- **Format de compression des photos:** JPEG
- **Amélioration de l'image:** Rotation, Zoom, Résolution haute définition

Connectivity

- **Other connections:** Sortie HDMI
- **Sortie audio - analogique:** Stéréo (cinch rouge/blanc)
- **Sortie audio - numérique:** Coaxiale (cinch)
- **Sortie vidéo - analogique:** Composantes RVB (SCART), Composite CVBS (sur SCARTI), Composite Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune)

Convenience

- **Affichage multilingue sur écran (OSD):** Anglais, Espagnol (Mexique), Français (Canada)

Power

- **Power supply:** 100-240 V c. a., 50/60 Hz
- **Standby power consumption:** < 3 W

Accessories

- **Câbles:** Aucun
- **Remote control:** 3141 017 90221
- **Manuel d'utilisation:** Anglais, français (Canada), espagnol (Mexique)
- **Piles fournies:** 2 piles AA longue durée

Dimensions

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 489 x 84 x 405 mm
- **Weight incl. Packaging:** 3,7 kg
- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 435 x 48 x 310 mm
- **Poids de l'ensemble:** 1,9 kg
- **Poids en livres (emballage compris):** 8,1

Points forts du produit

HDMI pour une connexion A/V simple

La définition HDMI (High Definition Multimedia Interface : interface multimédia haute définition) permet d'établir une connexion numérique directe acheminant de la vidéo haute définition numérique ainsi que de l'audio multicanal numérique. En éliminant la conversion en signaux analogiques, elle fournit une qualité de son et d'image parfaite, sans bruits de fond. Le standard HDMI est complètement rétrocompatible avec le standard DVI (vidéo numérique interactive).

Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080i

Le suréchantillonnage vidéo vous permet de rehausser la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition - définition normalisée) des DVD au niveau HD (High Definition - haute définition). Vous obtenez ainsi des images plus détaillées, plus nettes et plus naturelles. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition par une interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface - interface multimédia haute définition).

Lecture haute définition JPEG

Grâce à la lecture JPEG haute résolution, vous pouvez obtenir une résolution allant jusqu'à 2 mégapixels sur votre FTV et désormais voir vos photos numériques en résolution réelle, sans compromettre la qualité ni les détails.

Balayage progressif

Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

DAC audio 192 kHz/24 bits

L'échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Vidéos multiformat – DivX, MP4

La lecture multiformat vous permet de lire la plupart des formats de disques pour une compatibilité et un plaisir de visualisation maximum.

Musique : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

CD photos (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.



Date de publication
2007-08-07

Version: 3.0

12 NC: 8622 810 12788
UPC: 0 37849 96733 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com