

飞利浦  
带有 HDMI 和 USB 接口  
的 DVD 播放机

**HDMI 1080p**

DivX Ultra 卡拉 OK

**DVP590K**



## 高清电视的完美搭档

### 高清晰 HDMI 1080p

相信这款具有 HDMI 数字视频和音频接口的飞利浦 DVD 播放机定会给您留下深刻的印象。高清视频 (720p / 1080i/1080p) 让您浑然忘我，带给您一个全新的家庭娱乐世界。

#### 身临其境般的音频和视频效果

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- HDMI 数字输出易于连接仅有的一条电缆

#### 支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- Windows Media Video 可播放电脑上的影片
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 和 高清 JPEG 照片

#### 改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛

#### 连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

#### 易于安装和使用

- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

带有 HDMI 和 USB 接口的 DVD 播放机  
HDMI 1080p DivX Ultra 卡拉 OK

DVP5990K/98

## 产品亮点

### DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

### HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

### HDMI 带来简单的 AV 连接



HDMI 表示高清多媒体接口。这是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容（数字视频接口）DVI。

### 卡拉 OK 计分



卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现，以便您继续提高，也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级，并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。

### 一键创建 MP3



在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件，并通过 USB 电缆将其直接


存储在闪存棒或便携式媒体播放机上。在家创建 MP3 文件，无需使用电脑，甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3，享受极致的方便性。

### EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

### 高速 USB 2.0 连接



USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

HDMI™



PROGRESSIVE SCAN



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 灵智图像, 视频像素提升

## 音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 dB
- 串音 (1 千赫): 70 dB
- 动态范围 (1 千赫): 80 dB
- 声音系统: 杜比数字

## 视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式: PCM, MP3, 杜比数字, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

## 静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 高清分

辨率, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 连接

- 前接 / 侧接: 麦克风
- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出, 模拟音频 L/R 输出, HDMI 输出

## 方便

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 巴西葡萄牙语, 英语, 西班牙语
- 卡拉 OK: MIC 音量

## 电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 12 瓦
- 待机功耗: < 0.8 W

## 附件

- 随附配件: 音频 / 视频电缆, 快速入门指南, 全球保修单, 遥控器, 2 节 AAA 电池, 用户手册, VDE 至 2 针扁平适配器, 电源线, HDMI 电缆

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 435 x 38 x 210 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 490 x 82 x 296 毫米

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3



发行日期 2009-10-14

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48623  
EAN: 87 12581 45818 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)