



Philips Voice Tracer  
digitale recorder met  
AutoAdjust

VOICE TRACER

DVT3000



## Nauwkeurige gespreksopname met automatische geluidinstellingen

In verschillende omstandigheden zijn er verschillende geluidinstellingen nodig om de opnamekwaliteit zo goed mogelijk te maken. Dankzij de AutoAdjust-opnamefunctie op de Voice Tracer 3000 wordt het geluidssignaal gemeten en perfect aangepast aan de opnameomgeving.

### Superieure audiokwaliteit

- Opnemen met AutoAdjust voor automatische instelling van geluidsparementers
- Hoogwaardige microfoon voor optimale spraakzuiverheid
- Kraakheldere afspelresultaten dankzij MP3-opnamen in stereo
- Metalen microfoonbeschermer voor kraakheldere geluidskwaliteit

### Eenvoudig en intuïtief in gebruik

- Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux
- Opnamen gemakkelijk terugvinden met functie voor kalender doorzoeken
- Geïntegreerde uitklapbare standaard voor gemakkelijke plaatsing van het apparaat
- Groot scherm voor duidelijke informatie over de opnamestatus
- Meegeleverde oplaadbare batterijen voor zuinig gebruik

### Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort

- Tot 22 dagen opnemen met het ingebouwde geheugen van 2 GB
- Extra lang opnemen dankzij batterijen die tot 48 uur energie leveren
- microSD-geheug enkaartsleuf voor praktisch onbeperkt opnemen

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Ingebouwd geheugen van 2 GB

**2GB**


Met het ingebouwde geheugen van 2 GB kan uw Voice Tracer tot 22 dagen ononderbroken opnemen.

### Hoogwaardige microfoon



De hoogwaardige ingebouwde stereomicrofoons leveren veel betere en helderdere opnamen dan normale microfoons in andere apparaten. De opnamegevoeligheid is hoger. Er worden dus meer stemsignalen opgenomen zonder dat dit de geluidskwaliteit hindert.

### microSD-geheugenkaartsleuf



Praktisch onbeperkt opnemen dankzij een microSD-geheugenkaartsleuf die tot 32 GB extra geheugen ondersteunt.

### Plug & Play



Uw VoiceTracer werkt altijd - Plug & Play-functionaliteit voor Windows, Mac OS en Linux.

### Geïntegreerde uitklapbare standaard




Met de geïntegreerde uitklapbare standaard aan de achterkant van de Voice Tracer kunt u uw spraakrecorder op de geluidsbron richten.

### Groot scherm



Het ingebouwde dot-matrix-scherm met hoge resolutie van de Voice Tracer ondersteunt 8 talen en geeft duidelijke informatie over de opnamestatus.

### Metalen microfoonbeschermer




Een goed geconstrueerde microfoonbeschermer maakt een goede microfoon nog beter. De beschermer in de nieuwe Voice Tracer zorgt voor kraakheldere opnamen.

### Batterijen met extra lange levensduur



Neem extra lang op met de nieuwe Voice Tracer dankzij batterijen die tot 48 uur energie leveren.

### Oplaadbare batterijen



Bij de nieuwe Voice Tracer worden oplaadbare batterijen meegeleverd. Hiermee kunt u meer dan 50 uur ononderbroken opnemen. Draag bij aan de bescherming van het milieu door de batterijen van uw apparaat op te laden via USB in plaats van nieuwe batterijen te kopen.

# Specificaties

## Audio-opname

- Ingebouwde microfoon: hoge gevoeligheid, HQ Stereo, microfoon met ruisonderdrukking
- Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Opnamemodi: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
- Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Bitsnelheid: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
- Modus voor bestand overschrijven en toevoegen
- Functie om opnamenniveau te controleren
- Opnametijd: 562 uur (LP), 70 uur (SP), 47 uur (HQ), 23 uur (SHQ), 3 uur (PCM)
- Stille opnamemodus
- Vooropnamemodus

## Geluid

- Geluidsverbetering: ClearVoice
- Frequentiebereik: 50 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Uitgangsvermogen luidspreker: 300 mW
- Diameter van de luidspreker: 28 mm

## Accessoires

- USB-kabel
- Snelstartgids
- 2 oplaadbare AAA-batterijen
- Stereohoofdtelefoon

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm, Ingebouwde microfoon, Microfoonaansluiting
- Micro SD-kaartaansluiting
- USB: High-speed USB 2.0

## Gemak

- Firmware-upgrade mogelijk
- Blokkering van toetsenpaneel
- Verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, Chinees (vereenvoudigd)
- Variabele afspeelsnelheid
- Spraakvolume-indicator
- Opnemen met stemactivering
- Opnamen automatisch aanpassen
- Kalender doorzoeken
- Direct opnemen met één druk op de knop

- Geoptimaliseerd voor memo's
- Geoptimaliseerd voor gesprekken

## Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zilverschaduw/zwart

## Scherm

- Achtergrondverlichting
- Schermdiameter: 38 mm (1,5")
- Resolutie: 112 x 112 pixels
- Type: Dot-matrix-LCD

## Milieuspecificaties

- Loedvrij gesoldeerd product

## Power

- Batterijen meegeleverd
- Levensduur batterij: tot 48 uur in LP-opnamemodus
- Batterijtype: Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
- Aantal batterijen: 2
- Oplaadbaar: ja, via USB

## Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 2 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag

## Systeemvereisten

- Vrije USB-poort
- Besturingssysteem: Linux, Windows 7 (32-/64-bits), Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP (32-bits, SP2+), Mac OS X

## Muziek afspelen

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Equalizer-instellingen: Jazz, Pop, Rock
- Ondersteuning voor ID3-tags
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 48 - 320 kbps (44 kHz)

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 1,6 x 4,6 x 0,8 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 4,1 x 11,7 x 2 cm
- Gewicht: 0,06 kg
- Gewicht: 0,132 lb



Publicatiedatum  
2014-02-28

Versie: 1.3.2

12 NC: 8403 300 00003  
UPC: 6 09585 22791 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)