




Philips Voice Tracer
digitale recorder met
HighFidelity-opname

zoomen (15 m)

VOICE TRACER

DVT5500



Superieure muziekopnamen

met audio van CD-kwaliteit

De Voice Tracer 5500 is met 3 microfoons ideaal voor het opnemen van muziek met uitstekende definitie en helderheid. Bovendien is deze recorder perfect voor het opnemen van stemmen, speeches en gesprekken op grotere afstand. HighFidelity-opnamen zoals u nog nooit hebt gehoord.

Superieure audiokwaliteit

- HighFidelity-opname voor muziek opnemen met optimale geluidskwaliteit
- Metalen microfoonbeschermer voor kraakheldere geluidskwaliteit
- Kraakheldere afspelresultaten dankzij MP3-opnamen in stereo
- Met vooropnamen mist u geen enkel woord

Eenvoudig en intuïtief in gebruik

- Meegeleverde draadloze afstandsbediening voor handig opnemen
- Geïntegreerde uitklapbare standaard voor gemakkelijke plaatsing van het apparaat
- Meegeleverde oplaadbare batterijen voor zuinig gebruik
- Smartkeys voor handige bediening

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort

- Tot 44 dagen opnemen met het ingebouwde geheugen van 4 GB
- Extra lang opnemen dankzij batterijen die tot 48 uur energie leveren
- Opnemen via de lijningang voor verbinding met externe geluidsbronnen



PHILIPS

Kenmerken

Ingebouwd geheugen van 4 GB

4GB


Met het ingebouwde geheugen van 4 GB kan uw Voice Tracer tot 44 dagen ononderbroken opnemen.

Geïntegreerde uitklapbare standaard




Met de geïntegreerde uitklapbare standaard aan de achterkant van de Voice Tracer kunt u uw spraakrecorder op de geluidsbron richten.

Opnemen via de lijningang



Met de ingebouwde lijningang kunt u verbinding maken met en opnemen vanaf externe geluidsbronnen. Sluit de stekker aan op de lijningang en begin met opnemen.

Metalen microfoonbeschermer



Een goed geconstrueerde microfoonbeschermer maakt een goede microfoon nog beter. De beschermer in de nieuwe Voice Tracer zorgt voor kraakheldere opnamen.

Batterijen met extra lange levensduur




Neem extra lang op met de nieuwe Voice Tracer dankzij batterijen die tot 48 uur energie leveren.

Vooropname



Met de functie Vooropname kunt u geluidsbronnen opnemen vanaf ongeveer drie seconden voordat u op de opnameknop drukt.

Oplaadbare batterijen



Bij de nieuwe Voice Tracer worden oplaadbare batterijen meegeleverd. Hiermee kunt u meer dan 50 uur ononderbroken opnemen. Draag bij aan de bescherming van het milieu door de batterijen van uw apparaat op te laden via USB in plaats van nieuwe batterijen te kopen.

Stereo MP3-opnamen

mp3

De Voice Tracer neemt alles op in stereo en MP3-indeling; de indeling die voor audio-opslag het meest door consumenten wordt gebruikt. Bovendien is het de standaardcodering voor het overzetten en afspelen van opnamen.

Draadloze afstandsbediening



Met de draadloze afstandsbediening kunt u het opnemen zelfs op afstand starten en stoppen.

Specificaties

Audio-opname

- Ingebouwde microfoon: systeem met 3 microfoons, hoge gevoeligheid, HQ Stereo, microfoon met ruisonderdrukking
- Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Opnamemodi: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
- Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Bitsnelheid: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
- Modus voor bestand overschrijven en toevoegen
- Functie om opnameniveau te controleren
- Opnametijd: 1140 uur (LP), 142 uur (SP), 95 uur (HQ), 47 uur (SHQ), 6 uur (PCM)
- Stille opnamemodus
- Vooropnamemodus

Geluid

- Geluidsverbetering: ClearVoice
- Frequentiebereik: 50 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Uitgangsvermogen luidspreker: 300 mW
- Diameter van de luidspreker: 28 mm

Tuner

- Automatisch digitaal afstemmen
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerbereik: FM-stereo

Accessoires

- USB-kabel
- Snelstartgids
- 2 oplaadbare AAA-batterijen
- Opbergetui
- Draadloze afstandsbediening
- Stereohoofdtelefoon

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm, Ingebouwde microfoon, Microfoonaansluiting
- Micro SD-kaartaansluiting
- USB: High-speed USB 2.0

Gemak

- Firmware-upgrade mogelijk
- Blokkering van toetsenpaneel
- Verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, Chinees (vereenvoudigd)
- Variabele afspeelsnelheid
- Spraakvolume-indicator
- Opnemen met stemactivering
- Opnamen automatisch aanpassen

- Opnemen met automatisch zoomen: 15 m zoom
- Kalender doorzoeken
- Direct opnemen met één druk op de knop
- Geoptimaliseerd voor memo's
- Geoptimaliseerd voor gesprekken
- Geoptimaliseerd voor lezingen
- Geoptimaliseerd voor muziek

Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zilverschaduw/zwart

Scherm

- Achtergrondverlichting
- Schermdiameter: 38 mm (1,5")
- Resolutie: 112 x 112 pixels
- Type: Dot-matrix-LCD

Milieuspecificaties

- Loodvrij gesoldeerd product

Vermogen

- Batterijen meegeleverd
- Levensduur batterij: tot 48 uur in LP-opnamemodus
- Batterijtype: Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
- Aantal batterijen: 2
- Opladbaar: ja, via USB

Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 4 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag

Systeemvereisten

- Vrije USB-poort
- Besturingssysteem: Linux, Windows 7 (32-/64-bits), Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP (32-bits, SP2+), Mac OS X

Muziek afspelen

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Equalizer-instellingen: Jazz, Pop, Rock
- Ondersteuning voor ID3-tags
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 48 - 320 kbps (44 kHz), 64 - 192 (48 kHz), stereo

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 1,6 x 4,6 x 0,8 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 4,1 x 11,7 x 2 cm
- Gewicht: 0,06 kg
- Gewicht: 0,132 lb



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 2.3.1

12 NC: 8403 550 0003
UPC: 6 09585 22794 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com