




Philips Voice Tracer  
digitale recorder voor  
opnemen uit alle richtingen

Opnemen uit alle richtingen

VOICE TRACER

DVT7000



## 360° rondom vergaderingen opnemen

met draadloze afstandsbediening

De Voice Tracer-vergaderrecorder 7000 neemt alle vergaderingen op in uitstekende, ruisvrije geluidskwaliteit. Zet de 360°-vergademicrofoon op de tafel, druk op opnemen op de afstandsbediening en registreer stemmen uit alle richtingen.

### Superieure audiokwaliteit

- Opnemen uit alle richtingen voor de beste resultaten bij het opnemen van vergaderingen
- Innovatieve microfoon vangt het geluid uit alle richtingen (360 graden) op
- Metalen microfoonbeschermer voor kraakheldere geluidskwaliteit
- Met vooropnamen mist u geen enkel woord

### Eenvoudig en intuïtief in gebruik

- Meegeleverde draadloze afstandsbediening voor handig opnemen
- Geïntegreerde uitklapbare standaard voor gemakkelijke plaatsing van het apparaat
- Meegeleverde oplaadbare batterijen voor zuinig gebruik
- Smartkeys voor handige bediening

### Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort

- Tot 44 dagen opnemen met het ingebouwde geheugen van 4 GB
- Extra lang opnemen dankzij batterijen die tot 48 uur energie leveren
- De meegeleverde eersteklas hoofdtelefoons voor in het oor zorgen voor uitstekende afspreekbaarheid
- Opnemen via de lijningang voor verbinding met externe geluidsbronnen

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Ingebouwd geheugen van 4 GB

**4GB**

Met het ingebouwde geheugen van 4 GB kan uw Voice Tracer tot 44 dagen ononderbroken opnemen.

### Geïntegreerde uitklapbare standaard




Met de geïntegreerde uitklapbare standaard aan de achterkant van de Voice Tracer kunt u uw spraakrecorder op de geluidsbron richten.

### Geluidsoptname met een radius van 360 graden

De revolutionaire grenslaagmicrofoon is niet gericht, dit in tegenstelling tot de gangbare apparaten. Dankzij dit ontwerp wordt geluid in een radius van 360 graden opgevangen, zodat er geen enkel detail verloren gaat.


### Opnemen via de lijningang



Met de ingebouwde lijningang kunt u verbinding maken met en opnemen vanaf

externe geluidsbronnen. Sluit de stekker aan op de lijningang en begin met opnemen.

### Metalen microfoonbeschermer



Een goed geconstrueerde microfoonbeschermer maakt een goede microfoon nog beter. De beschermer in de nieuwe Voice Tracer zorgt voor kraakheldere opnamen.

### Batterijen met extra lange levensduur

**48h**


Neem extra lang op met de nieuwe Voice Tracer dankzij batterijen die tot 48 uur energie leveren.

### Meegeleverde eersteklas hoofdtelefoon




De meegeleverde eersteklas hoofdtelefoons voor in het oor zijn de perfecte metgezel voor uw Voice Tracer. Deze zorgen voor een uitstekende basrespons, kraakheldere hoge tonen en een geweldig evenwicht.

### Vooropname




Met de functie Vooropname kunt u geluidsbronnen opnemen vanaf ongeveer drie seconden voordat u op de opnameknop drukt.

### Oplaadbare batterijen



Bij de nieuwe Voice Tracer worden oplaadbare batterijen meegeleverd. Hiermee kunt u meer dan 50 uur ononderbroken opnemen. Draag bij aan de bescherming van het milieu door de batterijen van uw apparaat op te laden via USB in plaats van nieuwe batterijen te kopen.

### Smartkeys



Met de twee handig geplaatste smartkeys hebt u snel en rechtstreeks toegang tot de belangrijkste functies van uw Voice Tracer.

# Specificaties

## Audio-opname

- Ingebouwde microfoon: systeem met 3 microfoons, hoge gevoeligheid, HQ Stereo, microfoon met ruisonderdrukking
- Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Opnamemodi: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
- Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Bitsnelheid: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
- Modus voor bestand overschrijven en toevoegen
- Functie om opnameniveau te controleren
- Opnametijd: 1140 uur (LP), 142 uur (SP), 95 uur (HQ), 47 uur (SHQ), 6 uur (PCM)
- Stille opnamemodus
- Vooropnamemodus

## Geluid

- Geluidsverbetering: ClearVoice
- Frequentiebereik: 50 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Uitgangsvermogen luidspreker: 300 mW
- Diameter van de luidspreker: 28 mm

## Tuner

- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Voorkeuzenders: 20
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerbereik: FM-stereo

## Accessoires

- USB-kabel
- Snelstartgids
- 2 oplaadbare AAA-batterijen
- 360° vergadermicrofoon
- Opbergetui
- Eersteklas stereohoofdtelefoon
- Draadloze afstandsbediening

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm, Ingebouwde microfoon, Microfoonaansluiting
- Micro SD-kaartaansluiting
- USB: High-speed USB 2.0

## Gemak

- Firmware-upgrade mogelijk
- Blokkering van toetsenpaneel
- Verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, Chinees (vereenvoudigd)
- Variabele afspeelsnelheid
- Spraakvolume-indicator
- Opnemen met stemactivering
- Opnamen automatisch aanpassen
- Opnemen met automatisch zoomen: 15 m zoom
- Kalender doorzoeken
- Direct opnemen met één druk op de knop
- Geoptimaliseerd voor gesprekken
- Geoptimaliseerd voor memo's
- Geoptimaliseerd voor lezingen
- Geoptimaliseerd voor vergaderingen

## Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zilverschaduw/zwart

## Scherm

- Achtergrondverlichting
- Schermdiameter: 38 mm (1,5")
- Resolutie: 112 x 112 pixels
- Type: Dot-matrix-LCD

## Milieuspecificaties

- Loodvrij gesoldeerd product

## Vermogen

- Batterijen meegeleverd
- Levensduur batterij: tot 48 uur in LP-opnamemodus
- Batterijtype: Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
- Aantal batterijen: 2
- Opladbaar: ja, via USB

## Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 4 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag

## Systeemvereisten

- Vrije USB-poort
- Besturingssysteem: Linux, Windows 7 (32-/64-bits), Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP (32-bits, SP2+), Mac OS X

## Muziek afspeelen

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Equalizer-instellingen: Jazz, Pop, Rock
- Ondersteuning voor ID3-tags
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 48 - 320 kbps (44 kHz), 64 - 192 (48 kHz), stereo

## Vergadermicrofoon

- Kabellengte: 2 m
- Connector: 3,5 mm
- Ontwerp: grenslaagmicrofoon
- Frequentiebereik: 30 - 18.000 Hz
- Impedantie: circa 2200 ohm bij 1 kHz
- Nettogewicht: 0,108 kg
- Voltage fantoomvoeding: 1,5 - 5 V/0,5 mA
- Afmetingen van het product (b x d x h): 130 x 130 x 18 mm
- Gevoeligheid: -38 dBV
- Type: electret-condensatormicrofoon

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 1,6 x 4,6 x 0,8 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 4,1 x 11,7 x 2 cm
- Gewicht: 0,06 kg
- Gewicht: 0,132 lb



Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 3.3.1

12 NC: 8403 700 0003  
UPC: 6 09585 22795 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)