



Philips Philips Fidelio  
无线环绕影院扬声器

### 5.1 声道无线环绕声

HDMI 4K-2K  
实木、皮革  
空间校准



E6

## 瞬间实现立体声至环绕声的转换

### 具有可分离式扬声器

飞利浦 Fidelio E6 无线影院扬声器可通过分离式扬声器和低音炮产生环绕音效。发烧友驱动器和空间校准打造动态、均衡音效。可随时随地通过独立后置扬声器享受音乐。

#### 精心设计，提升居住空间品味

- 精美布饰完美定义，确保理想音响效果

#### 连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- 便携式独立音箱具有立体声配对


#### 在观看电视或电影时享受饱满音质

- 随选环绕声 - 可分离式无线环绕声扬声器
- 空间校准
- 杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 优质软球顶高音扬声器，体验水晶般清晰的音质
- 专用中置声道扬声器，提供出色的清晰语音
- 5.1 多声道，提供真正令人沉醉的环绕音效

**PHILIPS**  
Fidelio

# 产品亮点

## 随选环绕声



不论何时，只要您需要都可以沉浸在令人称奇的环境中。只需将无线环绕扬声器从左、右主扬声器装置上拆下，并将其放置在房间的后部，以获得游戏和电影带来的多声道环绕声体验。活动结束后，重新安装好扬声器，尽情欣赏音乐和电视节目。采用专用的无线音频技术，以及以特别频率上工作的环绕扬声器，完全不会有网络干扰。这是一套完善的无线环绕系统，欣赏音乐和电影时，没有音质损失。

## 5.1 多声道


E6 配有 5.1 通道，内置 6 个功放器，可提供极佳音质。此 5.1 系统使用相同的扬声器声道和配置，前置左和右，一个中置声道，两个环绕声道和一个低音炮。它支持 Dolby digital pro-logic 2。

## 中置声道扬声器



中置声道扬声器专门用于将音频传输至屏幕中心。这样可提高语音定向和清晰度，更令人陶醉在影片中。

## 空间校准




无论将后置扬声器置于房间内任何位置，由我们出众创新实验室开发的先进空间校准功能均可确保理想音效均衡。启用该功能后，其采用专门设计的音调信号确定各后置扬声器的位置。然后，使用该信息针对该扬声器的摆放位置确定理想音效均衡，调节各扬声器的音效进行匹配。这样即使将扬声器置于理想位置之外，仍可以使听众享受到纯正均衡的音效。

## 便携式独立音箱

两种飞利浦 Fidelio E6 可分离式扬声器均具有独立的蓝牙模块，这可以使其实现真正独立使用。这意味着您可以在户内外随身携带，享受无拘无束的音乐体验。它可用作单个蓝牙扬声器或一对立体声无线蓝牙扬声器。


## 杜比数字和定向逻辑 II



内置杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从


而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

## 优质软球顶高音扬声器



借助于飞利浦的清晰声效，您能欣赏到每一个声音细节，这种聆听方式如同感受到艺术家或指挥现场演奏一样！清晰声效如同原音再现，无论您欣赏的是动作影片、音乐还是现场表演，都能够真实、精确地为您呈现，绝不失真。带有清晰声效的飞利浦家庭影院可保证声音处理达到较低水平，保持纯正的原始声音内容。这样，才能为您的耳朵传递理想的声波精度。

## NFC 技术



使用一触式 NFC（近场通信）技术轻松配对蓝牙设备。只需轻触支持 NFC 的智能手机或平板电脑上扬声器的 NFC 区域来开启扬声器，便可进行蓝牙配对并开始串流播放音乐。

## 精美布饰

精美布饰完美定义，确保理想音响效果

# 规格

## 声音

- 音效增强: 随选环绕声, 夜间模式, 高音和低音控制, 音频同步, 自动音量调节器, 电影, 音乐, 近听, 语音, 灵智声音
- 声音系统: DTS 数字环绕声, 杜比定向逻辑 2
- 低音炮输出功率: 90 瓦
- 卫星扬声器输出功率: 180 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 270 瓦

## 扬声器

- 扬声器类型: 2 个卫星扬声器
- 附属扬声器频率范围: 150-20K (-3dB) 赫兹
- 附属扬声器阻抗: 8 ohm
- 低音炮频率范围: 20-150 (-3dB) 赫兹
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无线低音炮, 低音反射系统
- 每个卫星扬声器的驱动器: 1 个 19 毫米软球顶高音扬声器, 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 每个环绕声扬声器的驱动器: 1 个 2.5 英寸全频扬声器
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 系统: 2.1/5.1 系统

## 连接

- 背面连接: 数字同轴输入, 数字光学输入, HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI 输入 1, HDMI 输入 2, 音频输入 3.5 毫米插孔
- 无线连接: 蓝牙, NFC, Wi-Fi, 无线后置扬声器, 无线低音炮

## 外箱

- EAN: 69 25970 70650 6
- 长度: 67 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 28 厘米
- 总重: 17 千克
- 高度: 55.3 厘米
- 净重: 13.5 千克
- 自重: 3.5 千克

## 便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频输入映射, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向, 单键式播放, 系统待机
- HDMI 功能: 音频回传通道 (ARC), 支持 4K2K

## 功率

- 电源: 110-240V, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦

## 包装尺寸

- 高度: 55.3 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 67 厘米
- 厚度: 28 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70650 6
- 总重: 17 千克
- 净重: 13.5 千克
- 自重: 3.5 千克

## 产品尺寸

- 高度: 44 厘米
- 宽度: 54.2 厘米
- 厚度: 22 厘米
- 重量: 12.6 千克

## 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 全球保修单, 光纤音频线缆, 快速入门指南, 2 根电源线

## 音频播放

- 压缩格式: MP3

## 可持续发展

- 包装: 80% 可回收瓦楞纸板, 大豆油墨