

PHILIPS

Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Series 1200

2 bebidas

Acessório p/ espuma de leite clássico

Preto mate

Visor tátil

EP1220/00



2 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade

Graças ao ecrã tátil intuitivo

Desfrute do sabor delicioso e do aroma do café de grãos frescos, à temperatura ideal, graças ao nosso sistema de preparação inteligente. O acessório para espuma de leite clássico permite-lhe criar um cappuccino ou latte macchiato suave como seda com facilidade.

Variedade de cafés personalizáveis ao seu gosto

- Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite
- Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo
- Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade através da funcionalidade My Coffee Choice
- Pode definir uma moagem fina a grossa graças ao ajuste do moinho em 12 níveis

Café de alta qualidade feito com grãos frescos

- Temperatura, aroma e cremosidade perfeitos, chávena após chávena**
- 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Utilização e limpeza sem esforço, para o prazer diário

- Até 5000 chávenas* sem descalcificações graças ao AquaClean
- Limpeza fácil graças ao bloco de preparação totalmente amovível
- Alarme automático de descalcificação para sua comodidade
- Peças laváveis na máquina de lavar loiça para sua comodidade

Destques

Acessório para espuma de leite



O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.

Ecrã tátil intuitivo



O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.

My Coffee Choice



Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três diferentes definições de acordo com as suas preferências.

Ajuste do moinho em 12 níveis



Os nossos moinhos resistentes em cerâmica podem ser ajustados em 12 níveis, para que possa escolher entre transformar os seus grãos de pó ultrafino a moagem grossa.

Temperatura e aroma perfeitos



O sistema de extração de aroma alcança, de forma inteligente, o equilíbrio perfeito entre temperatura de preparação e extração de aroma mantendo a temperatura da água entre 90 a 98°C, enquanto regula o fluxo de água, para que possa desfrutar de um delicioso café.

Moinho 100% em cerâmica



Os nossos moinhos são 100% em cerâmica: extremamente rígidos e precisos, para que possa saborear o seu café aromático fresco durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Filtro AquaClean




A nossa inovação patenteada, o filtro de água AquaClean, garante que aproveita ao máximo a sua máquina de café totalmente automática. Ao alterar o filtro a pedido da máquina, não necessita de descalcificar a sua máquina até 5000 chávenas, enquanto usufrui de água límpida e purificada. Assim que o AquaClean é instalado na sua máquina de café, o alarme de notificação de descalcificação é desativado automaticamente.

Bloco de preparação amovível



O bloco de preparação é o coração de todas as máquinas de café totalmente automáticas e deve ser limpo regularmente. O bloco de preparação amovível permite-lhe limpá-lo em profundidade através de um simples enxaguamento em água corrente.

Alarme automático de descalcificação



É fácil limpar e manter a sua máquina de café com o programa automático que notifica quando necessita de realizar a descalcificação. Pode ajustar a frequência deste procedimento de acordo com a dureza da água em casa.

Especificações

País de origem

Concebido na: Itália

Fabricada na: Roménia

Especificações gerais

Interface do utilizador: Visor de ecrã tátil

Sistema para leite: Acessório p/ espuma de leite clássico

Especificações técnicas

Capacidade do recipiente de resíduos:

12 doses

Frequência: 50 Hz

Altura máx. da chávena: 150 mm

Voltagem: 230 V

Cor e acabamento: Preto

Comprimento do cabo de alimentação: 100 cm

Recipiente para resíduos: Acesso na parte frontal

Depósito de água: Acesso na parte frontal

Peso do produto: 7,5 kg

Dimensões do produto: 246 x 371 x 433 mm

Capacidade de grãos de café: 275 g

Capacidade do depósito de água: 1,8 L

Compatibilidade do filtro: AquaClean

Pressão da bomba: 15 bares

Personalização

Regulações do moinho: 12

Controlo de aroma na pré-preparação

Regulações de temperatura: 3

Variedade

Bebidas: Espresso, Água quente, Café

Opção de café moído

Chávena dupla

Chávena dupla com leite: Não

Outras funcionalidades

Bloco de preparação amovível

Descalcificação assistida

AquaClean

Acessórios

Incluído: Tubo de lubrificante, Colher medidora, Tira de teste para dureza da água

Assistência

2 anos de garantia

Sustentabilidade

Definição ECO

Classe energética: Classe A

Consumo de energia na preparação: 1500 W

Embalagem em material reciclável: >95 %

