

PHILIPS

Espressoare
complet automate

Series 1200

2 băuturi

Sistem clasic de spumare a
laptelui

Gri cașmir

Afișaj tactil

EP1224



2 tipuri gustoase de cafea din boabe proaspete, ușor de preparat Datorită afișajului tactil intuitiv

Savurează gustul și aroma delicioase de cafea din boabe proaspete, la temperatura perfectă, grație sistemului nostru de preparare inteligent. Sistemul clasic de spumare îți permite să prepari ușor cappuccino sau latte macchiato cremos.

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

- Spumă delicioasă de lapte grație sistemului clasic de spumare a laptelui
- Ajustează intensitatea aromei și cantitatea cu My Coffee Choice
- Selectare ușoară a cafelei cu afișajul tactil intuitiv
- De la măcinare fină la grunjoasă cu reglarea râșniței în 12 trepte

Cafea de înaltă calitate din boabe proaspete

- 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșnițe ceramice durabile
- Temperatură, aromă și spumă perfecte, ceașcă după ceașcă**

Utilizare și curățare fără efort pentru delectare zilnică

- Curățare ușoară grație unității de preparare complet detașabile
- Până la 5000 de cești* fără detartrare grație AquaClean
- Detartrare automată pentru confortul tău
- Componente lavabile în mașină pentru comoditate

Repere

Sistem clasic de spumare a laptelui

Sistemul clasic de spumare a laptelui generează abur, permițându-ți să pregătești ușor o spumă de lapte fină și cremoasă pentru cappuccino. În plus, cu numai două piese, sistemul clasic de spumare a laptelui este, de asemenea, ușor de curățat.

Afișaj tactil intuitiv

Gustul și aroma irezistibile ale cafelei din boabe proaspete este doar la o atingere distanță. Afișajul nostru tactil intuitiv îți permite să selectezi ușor cafeaua preferată.

My Coffee Choice


Ajustează intensitatea aromei și cantitatea de băutură folosind meniul My Coffee Choice. Alege cu ușurință din trei setări diferite pentru a se potrivi preferințelor tale.

Reglare a râșniței în 12 trepte



Râșnițele noastre ceramice durabile pot fi reglate în 12 trepte pentru a transforma boabele de cafea în orice dorești, de la pudră ultrafină la măcinare grunjoasă.

Temperatură și aromă perfecte



Sistemul de extragere a aromei realizează inteligent echilibrul optim între temperatura de preparare și aroma extrasă prin menținerea temperaturii apei între 90 și 98 °C, în timp ce reglează debitul de apă, astfel încât să poți savura cafele delicioase.

Râșnițe de cafea 100% ceramice



Râșnițele noastre sunt 100% ceramice: extrem de dure și de precise, astfel încât să poți savura cafea aromată proaspătă pentru cel puțin 20.000 de cești.

Filtru AquaClean



Inovația noastră brevetată, filtrul de apă AquaClean, garantează că vei profita la maximum de espressoare complet automat.

Prin schimbarea filtrului la solicitarea aparatului, nu va trebui să-ți detartrezi aparatul timp de până la 5.000* de cești, beneficiind de apă curată și purificată. După instalarea filtrului AquaClean în espressoare, alarma de notificare pentru detarturare se dezactivează automat.

Unitate de preparare detașabilă



Unitatea de preparare este inima oricărui espressoare complet automat și trebuie curățată periodic. Unitatea de preparare detașabilă permite curățarea temeinică prin simpla clătire la robinet.

Alarmă de detarturare automată

Espressoare este ușor de curățat și întreținut datorită programului automat, care te anunță când trebuie să detartrezi. Poți regla frecvența acestei proceduri pentru a se potrivi cu duritatea apei de acasă.

Componente lavabile în mașină

Pentru confortul tău, poți spăla sistemul de lapte LatteGo (sau sistemul clasic de spumare a laptelui), tava de scurgere și recipientul pentru cafea măcinată în mașina de spălat vase. Aceasta va economisi timp și va asigura o curățare igienică.

Specificații

Accesorii

Incluse: Lingură de măsurare, Bandă de testare a durtății apei, Tub de lubrifiere

Țara de origine

Proiectat în: Italia
Fabricat în: România

Specificații generale

Soluție pentru lapte: Sistem clasic de spumare a laptelui
Interfață cu utilizatorul: Ecran tactil

Service

2 ani garanție

Sustenabilitate

Setarea ECO
Etichetă energetică: Clasa A
Consum de energie la fierbere: 1500 W
Material de ambalare reciclabil: > 95 %

Specificații tehnice

Capacitate carafă pentru lapte: X l
Capacitate recipient pentru reziduuri: 12 porții
Frecvență: 50 Hz
Înălțime max. ceașcă: 150 mm
Tensiune: 230 V
Culoare și finisaj: Gri cașmir
Lungime cablu: 100 cm
Compatibilitate cu filtre: AquaClean
Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
Rezervor de apă: Acces frontal
Greutate produs: 7,5 kg
Dimensiuni produs: 246 x 371 x 433 mm

Capacitate boabe de cafea: 275 g
Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
Presiune pompă: 15 bar

Personalizare

Setări de măcinare: 12
Control al aromei înainte de preparare
Setări de temperatură: 3

Varietăți

Băuturi: Espresso, Apă fierbinte, Cafea
Opțiuni de cafea măcinată
Două cești
Lapte pentru două cești: Nu

Alte caracteristici

Unitate de preparare detașabilă
Detartrare asistată
AquaClean

