

PHILIPS

Popolnoma samodejni
espresso kavni aparati

Series 2200

2 napitka

Klasičen penilnik mleka

Svetleče črna

Zaslon na dotik

EP2221/40



Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn To omogoča intuitivni zaslon na dotik

Privoščite si odličen okus in aromo kave iz svežih zrn pri idealni temperaturi, kar omogoča naš inteligentni sistem za pripravo. S klasičnim penilnikom mleka lahko enostavno pripravite svilnato gladek kapučino ali mleko s kavo.

Različne vrste kave po vašem okusu

- Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko
- Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik
- S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino
- 12-stopenjska prilagoditev mlinčka omogoča mletje od finega do grobega.

Visokokakovostna kava iz svežih zrn

- Popolna temperatura, aroma in kremnost v vsaki skodelici**
- 20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki
- Tesnilo za aromo ohranja zrna sveža dlje časa

Enostavna uporaba in čiščenje za vsakdanji užitek

- Filter AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna
- Popolnoma snemljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje
- Priročno samodejno odstranjevanje vodnega kamna
- Dele lahko priročno operete v pomivalnem stroju

Značilnosti

Klasičen penilnik mleka



Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš kapučino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.

Intuitivni zaslon na dotik



Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitivni zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

My Coffee Choice



V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

12-stopenjska prilagoditev mlinčka



Naši trpežni keramični mlinčki se lahko prilagodijo v 12 korakih, tako da lahko zrna zmeljete v stopnjah od izjemno finega prahu do grobo zmeljih zrn.

Popolna temperatura in aroma



Sistem Aroma Extract inteligentno določi optimalno ravnovesje med temperaturo priprave in izločanje arome, tako da vzdržuje temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer regulira pretok vode, da si lahko privoščite odlične kave.

100 % keramični mlinčki



Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike: izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000 skodelic sveže, aromatične kave.

Ohranja aromo kavnih zrn



Novo tesnilo za aromo zaščiti vašo najljubša kavna zrna in zagotavlja, da zrna ohranjajo pristno aromo, poleg tega pa tesnilo tudi zmanjša hrup mlinčka.

Filter AquaClean



Vodni filter AquaClean je naša patentirana inovacija, ki zagotavlja optimalni izkoristek popolnoma samodejnega kavnega aparata. Z menjavo filtra ob opozorilu na aparatu boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstranjevati vodni kamen. Po namestitvi filtra AquaClean v kavni aparat se opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna samodejno izklopi.

Snemljiva kuhalna enota



Kuhalna enota je srce vsakega popolnoma samodejnega kavnega aparata, zato jo je treba redno čistiti. Ker je kuhalna enota snemljiva, jo lahko temeljito očistite že s spiranjem pod tekočo vodo.

Specifikacije

Država porekla

Zasnovano v: Italiji
Izdelano na: Romuniji

Splošne specifikacije

Uporabniški vmesnik: Zaslon na dotik
Rešitve za mleko: Klasičen penilnik mleka

Tehnične specifikacije

Zmogljivost posode za ostanke kave:
12 skodelic
Frekvenca: 50 Hz
Največja višina skodelice: 150 mm
Napetost: 230 V
Barva in površina: Sijajna črna
Dolžina kabla: 100 cm
Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
Zbiralnik za vodo: Dostop s sprednje strani
Teža izdelka: 7,5 kg
Dimenzije izdelka: 246 × 371 × 433 mm

Prostornina za kavna zrna: 275 g
Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
Združljivost filtra: AquaClean
Tlak črpalke: 15 bar

Prilagajanje

Nastavitve za moč arome: 3
Nastavitve mlinčka: 12
Nastavitev arome pri predkuhanju
Nastavitve temperature: 3

Različni

Napitki: Espresso, Vroča voda, Kava
Možnost za kavni prašek
Dvojna skodelica
Dvojna skodelica mleka: Ne

Druge značilnosti

Snemljiva kuhalna enota
Tesnilo za aromo
Vodeno odstranjevanje vodnega kamna
AquaClean

Dodatna oprema

Priloženo: Tuba maziva, Merilna žlička, Testni trak za trdoto vode

Servis

Dveletna garancija

Prijaznost do okolja

Nastavitev ECO
Energetska oznaka: Razred A
Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W
Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: > 95 %

