

PHILIPS

Plně automatický
kávovar

Series 2200

2 nápoje

Klasický napěňovač mléka

Kašmírově šedá

Dotykový displej

EP2224/40



Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn

Díky intuitivnímu dotykovému displeji

Díky našemu inteligentnímu systému přípravy kávy si vychutnáte lahodnou chuť a aroma kávy připravené při perfektní teplotě z čerstvých kávových zrn. Díky klasickému napěňovači mléka snadno připravíte například krémově jemné cappuccino.

Široká škála káv podle vaší chuti

- Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice
- Mlýnek lze snadno nastavit ve 12 stupních a přizpůsobit si jej podle své chuti

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- Dokonalá teplota, aroma a mléčná pěna v každém šálku*
- 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Udržujte zrnka čerstvá delší dobu díky uzávěru Aroma seal

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

- Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Pohodlné automatické odstranění vodního kamene
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné

Přednosti

Klasický napěňovač mléka



Klasický napěňovač mléka vytváří páru, takže můžete snadno připravit hedvábně hladkou mléčnou pěnu pro své cappuccino. Co víc? Jelikož má klasický napěňovač mléka pouze dva díly, také se snadno čistí.

Intuitivní dotykový displej



Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

My Coffee Choice



Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

12 možností nastavení mlýnku



Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

Dokonalá teplota a aroma



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

Zachovejte aroma kávových zrn



Nový uzávěr Aroma seal ochrání vaše oblíbená kávová zrna a zajistí, aby si v průběhu času uchovaly své původní aroma, a zároveň snižuje hluk při mletí.

Filtr AquaClean



Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

Vyjímatelná spařovací jednotka



Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.

Specifikace

Země původu

Původ designu: Itálie

Vyrobeno v: Rumunsku

Obecné specifikace

Uživatelské rozhraní: Displej dotykové obrazovky

Příprava s mlékem: Klasický napěňovač mléka

Nastavitelná výška hubiček: 85-145 mm

Části lze mýt v myčce: Klasický napěňovač mléka, Nádobka na odkapávání

Snadné čištění a údržba: Kompatibilní s filtrem AquaClean

Technické údaje

Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí

Frekvence: 50 Hz

Napětí: 230 V

Barva a povrch: Černá, Kašmírově šedá

Délka kabelu: 100 cm

Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Nádržka na vodu: Přístup zepředu

Hmotnost produktu: 7,5 kg

Rozměry výrobku: 246 x 371 x 433 mm

Kapacita kávových zrn: 275 g

Objem nádržky na vodu: 1,8 L

Kompatibilita filtrů: AquaClean

Tlak čerpadla: 15 barů

Nastavení

Nastavení síly: 3

Nastavení mlýnku: 12

Nastavení aroma předspařením: Ano

Nastavení teploty: 3

Rozmanitost

Nápoje: Espresso, Horká voda, Káva

Možnost mleté kávy: Ano

Dvojitý šálek: Ano

Dvojitý šálek mléka: Ne

Další funkce

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

Aroma víko: ano

Pokyny k odstraňování vodního kamene: ano

AquaClean: Ano

Příslušenství

Zahrnuje: Tuba vazelíny, Odměrka, Testovací proužek tvrdosti vody, Filtr AquaClean

Servis

2letá záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Nastavení ECO: Ano

Energetický štítek: Třída A

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 500 W

Recyklovatelnost obalového materiálu: >95 %

